

Anciennement connu comme : NitraSafe®



Coupures



Applications lourdes

Gants robustes enduits de nitrile, assurant une protection mécanique confortable et souple

- Protection avancée :** Dotés d'une doublure en DuPont™ Kevlar® durable et léger, les gants de sécurité ActivArmr® 28-329 sont à la fois résistants aux coupures et à l'abrasion, offrant ainsi une protection accrue sur toute la ligne.
- Poignée renforcée :** Ces gants industriels sont dotés de la technologie d'enduction nitrile avancée d'Ansell, qui leur confère une meilleure adhérence, un amortissement supérieur et une plus grande dextérité, permettant aux utilisateurs de manipuler en toute confiance des pièces lourdes dans des conditions huileuses.



Secteurs industriels

- Industrie automobile

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Manipulation de composants structurels et de carrosserie

Anciennement connu comme : NitraSafe®

Principales propriétés

- Construction renforcée en Kevlar® :** Pour des gants de travail vraiment durables
- Revêtement en mousse de nitrile :** Prise sûre lors de la manipulation de composants lourds et huileux

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArmr® 28-329	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Kevlar®, Jersey coton Modèle de manchette: Nitragold™		8, 9, 10	256-277 mm	Noir	12 paires/sachet, 6 sachets/carton

Technologies



<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, México
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : +1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.