




### Bundelbanden met vouwsluiting

Metalen banden zijn geschikt voor alle toepassingen waar hoge spankrachten, betrouwbaarheid en brandveiligheid worden vereist. De MLT-serie kan worden gebruikt in de (petro-)chemische industrie en op olieplatforms, en in vervoersapplicaties, scheepsbouw en de mijnbouw. MLT-banden zijn eveneens geschikt voor de machine- en apparatenbouw, levensmiddelenindustrie en algemene buitentoepassingen. Daarnaast zijn MLT-banden uitermate geschikt voor het fixeren van verlichting in bijvoorbeeld theaters en expositieruimten. In geval van brand wordt bekabeling op zijn plaats gehouden.


#### Hoofdkenmerken

- stalen bundelband voor zware applicaties
- vervaardigd uit RVS316
- hersluitbaar dus herbruikbaar
- eveneens leverbaar met polyester coating, ter voorkoming van spanningscorrosie tussen verschillende metalen



MLT

- MLT-serie



MLT-serie hersluitbare RVS-bundelbanden, met en zonder coating.

**Materiaalspecificatie  
zie pagina 22.**

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Inhoud	Artikelnr.
MLT8SS5	5,0	230,0	60,0	420	SS316	100	111-94080
MLT12SS5	5,0	330,0	90,0	420	SS316	100	111-94120
MLT16SS5	5,0	430,0	120,0	420	SS316	100	111-94161
MLT24SS5	5,0	630,0	180,0	420	SS316	100	111-91400
MLT8SS10	10,0	230,0	60,0	850	SS316	100	111-95080
MLT12SS10	10,0	330,0	90,0	850	SS316	100	111-95120
MLT16SS10	10,0	430,0	120,0	850	SS316	100	111-91300
MLT24SS10	10,0	630,0	180,0	850	SS316	100	111-95241

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

- MLT-C serie gecoat

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Inhoud	Artikelnr.
MLT8SSC5	5,3	230,0	60,0	420	SS316, SP	100	111-91000
MLT12SSC5	5,3	330,0	90,0	420	SS316, SP	100	111-91121
MLT16SSC5	5,3	430,0	120,0	420	SS316, SP	100	111-91161
MLT24SSC5	5,3	630,0	180,0	420	SS316, SP	100	111-91180
MLT8SSC10	10,3	230,0	60,0	850	SS316, SP	100	111-91001
MLT12SSC10	10,3	330,0	90,0	850	SS316, SP	100	111-91123
MLT16SSC10	10,3	430,0	120,0	850	SS316, SP	100	111-91163
MLT24SSC10	10,3	630,0	180,0	850	SS316, SP	100	111-91181

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.