



UE410-MDI3

Flexi Classic

SIKKERHEDSSTYRINGER

SICK
Sensor Intelligence.



Billeder kan afvige



Bestillingsoplysninger

Type	Varenr.
UE410-MDI3	6034484

Andre instrumentudførelser og tilbehør → www.sick.com/Flexi_Classic

Oversigt over tekniske data

Egenskaber

Modul	I/O-modul
Konfigurationsmåde	Via drejeafbryder

Sikkerhedstekniske parametre

Sikkerhedsintegritetsniveau	SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061)
Kategori	Kategori 4 (EN ISO 13849)
Performance level	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D (gennemsnitlig sandsynlighed for farligt svigt pr. time)	2,5 x 10 ⁻⁹ (EN ISO 13849)
T_M (levetid)	20 År (EN ISO 13849)

Funktioner

Person-materiale-differentiering (Muting)	✓
Override	✓
Båndstopsignal	✓
Muting-tillægssignal	✓

Grænseflader

Indgange	3 styringsindgange
Tilslutningsmåde	Aftagelige skrueklemmer
Statusdisplay	LEDs

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III (EN 61140)
Spændingsforsyning	Via FLEXBUS
Effektforbrug	≤ 1,8 W (DC)
Internt effektforbrug	≤ 1,8 W (DC)

Mekaniske data

Dimensioner (l x h x b)	22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Vægt	150 g


Omgivelsesdata

Kapslingsklasse	Hus	IP40 (EN 60529)
	Klemmer	IP20 (EN 60529)
Omgivelsestemperatur	-25 °C ... +55 °C	
Lagertemperatur	-25 °C ... +70 °C	
Luftfugtighed	15 % ... 95 %, ikke kondenserende	
Klimatiske betingelser iht.	EN 61131-2 (55 °C omgivelsestemperatur, 95% rel. luftfugtighed)	
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	Klasse A (EN 61000-6-2, EN 55011)	
Vibrationsmodstand	5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64)	


Klassifikationer

ECl@ss 5.0	27242290
ECl@ss 5.1.4	27249090
ECl@ss 6.0	27249090
ECl@ss 6.2	27249090
ECl@ss 7.0	27249090
ECl@ss 8.0	27249090
ECl@ss 8.1	27249090
ECl@ss 9.0	27249090
ETIM 5.0	EC002632
ETIM 6.0	EC002632
UNSPSC 16.0901	32151705

Måltegning (Dimensioner i mm)



Tilslutningsskema



OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applikationer. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader.

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med "Sensor Intelligence".

TÆT PÅ I HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger → www.sick.com