



# robinet d'arrêt HE-2-QS-12

N° de pièce: 153470

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	2/2 bistable
Raccord pneumatique 1	QS-12
Raccord pneumatique 2	QS-12
Mode d'actionnement	manuel
Mode de fixation	au choix : Pose de conduites à trou débouchant
Débit nominal normal	830 l/min
Diamètre nominal	7 mm
Pression de service	-0,95 ... 10 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Matériau corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Conception	Piston tiroir
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	irréversible
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Poids du produit	50 g
Note sur la matière	Conforme RoHS