

特点

- 插头类型为欧式
- 12 小时计时器
- Fnd , LCD 或 LED 显示屏
- 80° 摆动
- 3 种风模式选择 (正常 / 自然 / 睡眠)
- 显示室温

RS PRO 塔式风扇 30.13m³ Ω / 分钟 3 速 230 V 交流，带插头：C 型 - 欧式插头

RS 库存号： 180-2369



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 塔式风扇的高度为 35 英寸，有助于保持空间新鲜并有助于冷却。此风扇具有 3 速控制，可使用远程控制进行控制。它的电源电压范围为 100VAC 至 240VAC，额定功率为 45W。

一般规格

风扇类型	塔式
气流	30.13m ³ /min
速度数	3
材料	外壳采用 ABS，底座采用 PS
表面	金属灰色漆、TOP 黑色
可调支架	否
特殊功能	摆动
防滑基座	是的
应用	商业，工业，零售，休闲，家庭

电气规格

电源	电源供电
电源电压	240VAC
插头类型	C 型-欧式插头
功耗	45W
噪音级别	57dB

机械规格

尺寸	89cmx 31cmx 31cm
高度	35in

认证

合规性 / 认证	CE / GS 认证
----------	------------

RS Article	Global Description
1802368	35" tower fan w/remote control 45W BS
1802369	35" tower fan w/remote control 45W EU