

2 poorts Mini DisplayPort KVM switch - USB 2.0 - 4k

Product ID: SV231MDPU2



Met deze veelzijdige USB KVM switch kunt u een Mini DisplayPort™ (mDP) werkstation delen met twee computersystemen, waardoor u een mDP-scherm, toetsenbord en muis, plus een extra USB-randapparaat, kunt bedienen. Door ondersteuning van mDP is deze KVM switch de perfecte accessoire voor uw Mac-werkstation.

Om de compatibiliteit met uw systeem te garanderen, werd deze KVM switch grondig getest met de populairste platforms inclusief Windows®, Linux®- en Mac-computers. Omdat de switch wordt gevoed via uw USB-randapparaten, hebt u geen externe voedingsadapter nodig.

Verbazingwekkende 4K-beeldkwaliteit

Met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 60 Hz zult u verbaasd staan over hoe deze Mini DisplayPort KVM switch uw grafisch intensieve content probleemloos beheert. Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p vormt de lossless prestatie van deze switch de ideale oplossing voor grafisch intensieve applicaties zoals CAD / CAM design, grafisch ontwerp of beeldvorming in de gezondheidszorg (MRI, radiologie diagnoses etc.).

Bovendien ondersteunt de KVM switch 1080p-schermen, en is dus de perfecte accessoire voor applicaties thuis, op kantoor of in andere werkomgevingen.

Toegang tot meerdere systemen

Deze KVM switch is voorzien van Mini DisplayPort met 7.1 digitale audio plus een 3-poorts USB hub voor uw toetsenbord, muis en een extra USB-randapparaat, waardoor deze switch bij uitstek geschikt is voor toegang tot twee aparte systemen via hetzelfde werkstation - ideaal voor serverbediening en eenvoudiger toegang tot meerdere computersystemen.

Probleemloze bediening

Deze 2-poorts KVM switch biedt moeiteloze bediening met hardware- en software-omschakeling, en biedt zo een eenvoudige, maar uitgebreide oplossing voor de omschakeling tussen elke aangesloten computer. Met de meegeleverde omschakelsoftware kunt u direct schakelen met behulp van een intuïtieve video-interface. Hotkey-bediening is ook beschikbaar bij gebruik van Windows-computers, plus de switch heeft een gemakkelijk toegankelijke omschakelknop aan de voorkant.

NB:

- Om de maximale resolutie van 4K bij 60 Hz te krijgen, zijn een videobron en scherm nodig die deze resolutie ondersteunen.
- Indien u een videoadapter gebruikt voor de aansluiting van dit apparaat op een ander scherm dan DisplayPort, zoals HDMI of VGA, is een actieve videoadapter vereist.
- Hotkey schakelcommando's worden alleen ondersteund bij gebruik van Windows-computers.

De SV231MDPU2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Bedien twee computersystemen vanaf slechts één werkstation
- Bekijk de videoweergave met hoge resolutie op medische en gezondheidszorgapparatuur zoals MRI- en röntgenapparaten
- Bewerk video met hoge resolutie met de KVM switch
- Bekijk de videoweergave van satelliettopografische apparatuur met de consolebediening

Features

- Indrukwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K
- Maximale productiviteit met toegang tot meerdere systemen
- Probleemloze bediening met hotkeys en drukknoppen (hotkeys worden alleen in Windows ondersteund)
- 7.1 digitale audio-ondersteuning
- Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en andere USB-apparatuur
- Ondersteunt resoluties tot 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Geen drivers of software nodig
- Ondersteunt DDC2B monitordetectie
- Geschikt voor DisplayPort-, HDMI- en DVI-adapters

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	Industriestandaarden	HDCP 2.2
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	Mini DisplayPort
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	Algemene specificaties	Voor weergave van de maximale resolutie van 4K bij 60 Hz zijn een videobron en scherm nodig die deze resolutie ondersteunen. Hotkey schakelcommando's worden alleen ondersteund bij gebruik van Windows-computers.
	Audiospecificaties	7.1 digitale audio (afhankelijk van de ondersteunde schermen en videobronnen)
	DVI-ondersteuning	Ja - Dual-Link
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	4K - 3840 x 2160 @ 60Hz (supporting video source and display required) - MST
	Maximum aantal gebruikers	1
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - Mini-DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input 2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Poort 1 actieve LED 1 - Poort 2 actieve LED
	Voeding	Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3.2 in [82 mm]
	Gewicht product	12.1 oz [342 g]
	Hoogte product	0.9 in [24 mm]
	Kabellengte	3.9 ft [1.2 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	7 in [177 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	29.8 oz [845 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poorts mDP KVM switch
		2 - 1,2 m Mini DisplayPort KVM-kabels
		1 - Verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.