


E12460




Câble de connexion

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Application	
Caractéristique spécifique	contacts dorés; câble blindé
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...90
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	111,4
Matière du corps	laiton, nickelé / TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé




Câble de connexion

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, noir, Ø 6 mm, blindé; 8 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé

