



ITALIANO

## Scheda tecnica

# Guanto con rivestimento in poliuretano e livello di taglio 5



Misure:	8 – 10
Rivestimento:	Poliuretano
Rivestimento:	Rivestimento e livello di taglio 5
Misura:	Misura 13
Colore:	Rivestimento nero, rivestimento grigio
Confezionamento:	10 paia per sacchetto
Conformità:	EN388 4343

EN 388



4343



Prodotti RS approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. Ingegneri che hanno utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo.



ITALIANO

### **Caratteristiche principali e vantaggi:**

- Un guanto leggero e pratico, resistente alle abrasioni e agli strappi, che offre un'incredibile resistenza al taglio
- Il filo ad alte prestazioni offre il taglio EN388 livello 5, la più alta resistenza al taglio sul mercato
- Comoda vestibilità per ridurre l'affaticamento e aumentare l'efficienza.

### **Ambienti di lavoro:**

- Rischio di tagli
- Produzione
- All'aperto e al chiuso

### **Solitamente utilizzato per:**

- Edilizia
- Produzione e smaltatura del vetro
- Settore automobilistico
- Produzione e assemblaggio
- Magazzino, trasporto e logistica



Prodotti RS approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. Ingegneri che hanno utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo.