

# Han 3A-gw-11 + geklebte Dichtung



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 20 003 1643                                                                |
| 规格     | Han 3A-gw-11 + geklebte Dichtung                                              |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09200031643">https://harting.com/09200031643</a> |

## 标识

|         |        |
|---------|--------|
| 类别      | 上壳/底座  |
| 上壳/底座系列 | Han A® |
| 上壳/底座类型 | 上壳     |
| 上壳/底座介绍 | 带粘合密封件 |

## 版本

|        |                |
|--------|----------------|
| 尺寸     | 3 A            |
| 版本     | 边出线            |
| 电缆入口数量 | 1              |
| 出线孔    | 1x Pg 11       |
| 锁定类型   | 单锁扣            |
| 应用领域   | 用于工业应用的标准上壳/底座 |
| 包装内容   | 请单独订购密封螺钉。     |

## 技术参数

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 极限温度                  | -40 ... +125 °C        |
| 关于极限温度的说明             | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
| 防护等级符合 IEC 60529      | IP44                   |
|                       | IP65 带密封螺栓             |
|                       | IP67 带密封螺栓             |
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 12                     |

## 材料特性

|            |     |
|------------|-----|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸锌 |
|------------|-----|



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 表面 ( 上壳/底座 )     | 粉末涂层                       |
| 颜色 ( 上壳/底座 )     | RAL 7037 ( 土灰 )            |
| 材料(密封件)          | NBR                        |
| RoHS             | 符合                         |
| ELV 状态           | 符合                         |
| China RoHS       | e                          |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                        |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                        |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                        |
| 加州 65 号提案物质      | 有                          |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                     |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)       |
| 包含危险等级的要求集       | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3) |

规格和认证

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |
| 认证       | CE<br>DNV GL          |

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 10                 |
| 净重          | 83.8 g             |
| 原产国         | 德国                 |
| 欧洲海关关税号     | 85389099           |
| GTIN        | 5713140038790      |
| eCl@ss      | 27440202 长方形连接器的外壳 |
| ETIM        | EC000437           |
| UNSPSC 24.0 | 39121466           |