

1456543
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456543>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



设备连接器 板后安装，8-位置，孔式，直头，M12-SPEEDCON，编码: A，板后安装，M16 x 1.5，焊针，根据RoHS II指令（不含豁免条款6c，即铅含量<0.1%），本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化；如需提前获得无铅替代品，可应要求提供

商业数据

订货号	1456543
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	ABQEHB
产品关键代码	ABQEHB
目录页面	页码90 (C-2-2013)
GTIN	4046356617239
单件重量（含包装）	14.41 g
单件重量（不含包装）	13.259 g
原产地	DE

1456543
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456543>

技术数据

说明	
订货信息:	供货范围包括锁紧螺母。

安装	
安装类型	板后安装 M16 x 1.5 带扁平螺母
组装说明	带扁平螺母

产品属性	
产品类型	圆形连接器（设备侧）
位数	8
屏蔽	有
编码	A
螺纹类型	M12

绝缘特性	
过电压类别	II
污染等级	3

尺寸	
焊针长度	6 mm
	6 mm

材料规格	
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	FKM
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺钉连接材料	锌铸，镀镍

电气特性	
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	48 V AC
	60 V DC
额定电流 I _N	2 A
传输特征（类别）	CAT5 (IEC 11801:2002)

连接数据	
导线连接	
连接方式	焊针
触点类型	孔式插头

1456543
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456543>

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

连接器

连接1

插座设计	孔式
插座出线	直头
插座螺纹类型	M12
插座锁定类型	SPEEDCON
编码	A

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP67 (已插入情况下)
	IP65 (已插入情况下)
	IP65/IP67
环境温度 (运行) (孔式连接器/针式连接器)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)

标准和规范

标准标识	M12圆形连接器
标准/规格	符合IEC 61076-2-101

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - 设备连接器 板后 安装




1456543

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456543>

图纸

示意图



M12孔式连接器引分配，8芯，A编码，插座侧视图

1456543
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456543>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456543>

 UL认证 认证ID: E118976-20100522				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	2 A	24	-

 cULus认证 认证ID: E221474-20140616				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	2 A	-	-

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - 设备连接器 板后安装



1456543
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456543>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1456543
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456543>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	b41e6c10-c841-430f-84c2-7c6e53ed6cf5

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn