



Krympeslange med lim i meter

- TA42 4:1



Varmekrymp, 4:1 krympeforhold med lim

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Farve	Krympeforhold	EAN	Bestillingsnr.
TA42-4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	Sort (BK)	4:1	4031026224978	318-40400
TA42-8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	Sort (BK)	4:1	4031026224985	318-40800
TA42-12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	Sort (BK)	4:1	4031026224992	318-41200
TA42-16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	Sort (BK)	4:1	4031026225005	318-41600
TA42-24/6	24,0	6,0	2,25	1,2 m	Sort (BK)	4:1	4031026225012	318-42400
TA42-32/8	32,0	8,0	2,55	1,2 m	Sort (BK)	4:1	4031026225029	318-43200
TA42-52/13	52,0	13,0	2,55	1,2 m	Sort (BK)	4:1	4031026225036	318-45200

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

Krympeslange op til 4:1 1 meter

- MA47 medium vægtykkelse med lim
- MU47 medium vægtykkelse uden lim

MA47 anvendes til isolation og beskyttelse af mellemspændingskabler over og i jord.

Egenskaber og fordele

- Medium vægtykkelse
- Resistent overfor opløsningsmidler, syre og alkohol
- Indvendig termoplastisk lim (MA47) beskytter mod fugt
- Giver god mekanisk styrke
- Det høje krympeforhold og indvendig lim påvirkninger udefra og giver desuden en høj trækstyrke

Afkortede længder tilgængelig ved forespørgsel. Venligst kontakt os!



Medium vægtykkelse med krympeforholdet 4:1.

MATERIALE	Polyolefin, krydsslinket (PO-X)
Krympeforhold	Op til 4:1
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Min. krympetemperatur	+120 °C
Limens blødgøringspunkt	+85 °C
Ændring efter krymp	-10% maks.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Brændbarhed	Ikke brandhæmmende
Isolationsklasse	A (VDE 0530)



Krympeslange op til 4:1 1 meter

• MA47 medium vægtykkelse med lim



Varmekrymp, 4:1 krympeforhold med lim

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Sort (BK)	4031026240220	323-20120
MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	4031026240237	323-20190
MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	4031026240244	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	4031026240251	323-20400
MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Sort (BK)	4031026240268	323-20500
MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Sort (BK)	4031026250434	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	4031026240114	323-20750
MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	4031026240275	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	4031026250496	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	4031026240282	323-21400

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

• MU47 medium vægtykkelse uden lim



Varmekrymp, 4:1 krympeforhold

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
MU47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Sort (BK)	4031026240145	323-10120
MU47-19/6	19,0	6,0	2,20	1,0 m	Sort (BK)	4031026240152	323-10190
MU47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	4031026240169	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	4031026240176	323-10400
MU47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Sort (BK)	4031026240183	323-10500
MU47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Sort (BK)	4031026251882	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	4031026240190	323-10750
MU47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	4031026240206	323-10950
MU47 115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	4031026251899	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	4031026240213	323-11400

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.