

## Custodie per elettronica - UMK-BE 22,5 - 2970028

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Custodie per elettronica, elemento base per modulo a innesto



La figura illustra una combinazione delle versioni UMK SE 11,25, UMK BE 11,25,- 22,5, -45 e UMK-FE

### I vantaggi

- ✔ Possibilità di siglatura dei moduli nelle apposite scanalature dell'elemento laterale e anche mediante il sistema di siglatura dei moduli PMB di Phoenix Contact, che prevede l'inserimento a innesto in un foro ( $\varnothing$  4 mm) della scheda
- ✔ Montaggio più rapido attraverso il principio di composizione modulare. L'incastro serrato dei singoli elementi assicura un'elevata stabilità di connessione
- ✔ Molteplici possibilità di collegamento esterno dei conduttori
- ✔ Grazie al piedino universale i moduli si possono innestare sulle guide di supporto EN
- ✔ Grazie alla flangia di fissaggio è possibile un montaggio a parete diretto

### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	
GTIN	4017918087555
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,610 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	Polonia
Sales Key	ACHDCA

### Dati tecnici

#### Generalità

Tipo di custodia	Moduli ad incastro
Materiale custodia	Poliammide
Colore (RAL)	verde

## Custodie per elettronica - UMK-BE 22,5 - 2970028

### Dati tecnici

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

#### Dimensioni

Lunghezza	77 mm
Larghezza	22,5 mm
Profondità	77 mm

#### Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
--	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

## Custodie per elettronica - UMK-BE 22,5 - 2970028

### Omologazioni

#### Omologazioni

---

#### Omologazioni

UL Recognized / EAC

---

#### Omologazioni Ex

---

### Dettagli omologazione

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

EAC



B.01742

### Accessori

#### Accessori

#### Materiale di montaggio

##### Piedino - UMK-FE - 2970031



Piedino universale per montaggio sulla guida NS 32 o guida NS 35/7,5, a innesto fra elemento laterale ed elemento base

##### Flangia di fissaggio - UMK-BF - 2976077



Flangia di fissaggio per montaggio a parete

### Parte inferiore custodia di installazione

## Custodie per elettronica - UMK-BE 22,5 - 2970028

### Accessori

Custodie per elettronica - UMK-BE 45 - 2970015

Custodie per elettronica, elemento base per modulo a innesto



Custodie per elettronica - UMK-BE 11,25 - 2971535

Custodie per elettronica, elemento base per modulo a innesto

