

特点

- 计划柄
- 多种长度
- **hss** 确保性能和安全
- 特别适用于一般车间和维护用途

RS Pro 麻花钻头、6mm x 93mm

RS 号: 205-0963



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

这一系列机用钻头由 RS PRO 提供，适用于高速金属、木材和塑料钻孔。这些附件被设计用作麻花钻头，能够保证卓越性能，将成为您应用中的得力助手。所有型号均高度可靠且质量放心。

一般规格

钻头类型	麻花钻头
类型	扭转
材料	高速钢 M2
钻孔应用	建筑、电气或砖石应用

机械规格

总长度	61mm
点角度	118°
直径	3mm
槽长	33mm

认证

合规性 / 认证	DIN338
----------	--------



RS Stock No.	Diameter(mm)	Overall Length (mm)	Flute Length (mm)
212-991	1.0	34	12
212-985	1.5	40	18
212-979	2.0	49	24
213-089	2.5	57	30
212-963	3.0	61	33
212-957	3.3	65	36
213-073	3.5	70	39
213-067	4.0	75	43
213-051	4.2	75	43
213-023	4.5	80	47
213-045	5.0	86	52
213-039	5.5	93	57
213-095	6.0	93	57
213-168	6.5	101	63
213-146	7.0	109	69
213-130	7.5	109	69
213-124	8.0	117	75
213-118	8.5	117	75
213-102	9.0	125	81
212-929	10.0	133	87
212-913	10.2	133	87
212-907	10.5	133	87
212-884	11.0	142	94
212-878	12.0	151	101
212-935	13.0	151	101