

数据管理器 用于 PC U 之间的通信 通过网络浏览器配置，通过网络浏览器读取，APP（智能手机、平板电脑），CSV 和 电源管理器，数据存储



版本	
产品品牌名称	SETRON
产品类型名称	数据管理器
一般技术数据	
测量精度	整体精度 +/-1% (以最大刻度/1级为准)
电流测量值 / 测定值	63 A
电网频率 / 测定值	
• 50 Hz	是的
可测量的网电频率	
• 终值	50 +/- 5%
电力	
电流 / 输出端上 / 测定值	5 A
适应性	
<b>应用适宜性</b>	
• 无功功率表	是的
• 转速测量表	不
• 频率测量表	是的

• 脉冲计数器	不
• 电压表	不
• 有效功率测量装置	是的
协议 / 支持	Modbus TCP

#### 测量输入

可测量的网电电压	
• 在 (PE)N 和 L 之间 / AC 时 / 最大额定值	230 V
• 外导体之间的 / AC 时 / 最大额定值	400 V
高度	85 mm
深度	32.7 mm
宽度分配单元的数量	4
净重	280 g

#### Declaration of Conformity



EG-Konf.

#### 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=7KT1260>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/7KT1260>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KT1260](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT1260)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



