

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



HEAVYCON ADVANCE插头外壳，B24，带不锈钢紧固螺钉（内六角螺钉），耐盐水铝材，高度：93.7 mm，1x M25螺纹，垂直出线，不带涂层，电导密封（电磁兼容）

商业数据

订货号	1414980
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APH
产品关键代码	AF7APH
目录页面	页码631 (C-2-2019)
GTIN	4055626035994
单件重量（含包装）	385.4 g
单件重量（不含包装）	385.4 g
原产地	CN

HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 壳体

1414980

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414980>



技术数据

说明

概述	适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯
----	---------------------------------------

产品属性

产品类型	外壳，带螺钉锁紧装置
外壳类型	插头外壳
产品系列	HC-ADV
应用	海上作业/EMC
类型	B24
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x M25
型号	高型设计
固定螺钉	M6（螺钉头：6mm外六角螺钉）
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	无

连接数据

紧固扭矩	3 Nm ... 5 Nm (用于插头壳体上的M6安装螺钉)
------	--------------------------------

尺寸

尺寸图	
宽度	57 mm
高度	93.7 mm
长度	152 mm

安装尺寸

开口宽度	35 mm
开口长度	112 mm

材料规格

密封材料	NBR，导电
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
锁扣材料	不锈钢

环境和真实条件

环境条件	IP66
------	------

HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 壳体



1414980

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414980>

保护等级	IP68 (0.2 bar/24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
冲击强度	IK09
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

机械特性

机械参数


螺钉连接类型	1x M25
锁紧类型	螺钉

安装

固定螺钉	M6 (螺钉头 : 6mm外六角螺钉)
------	---------------------

图纸

尺寸图




安装开口

1) 使用M4螺钉时

2) 使用自攻梅花头螺钉®时 (Torx® 20 , M4)

尺寸图



尺寸图

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414980>

DNV

认证ID: TAE000037S



cUL认证

认证ID: E255026



UL认证

认证ID: E255026



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus认证

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%