


# La résistance à toute épreuve



Souplesse du collier



Mise en attente

► Résistance :



Aux agents extérieurs



A la pluie



Au froid



Au soleil

► Mise en attente

► Encliquetage

## colliers d'installation Colson™



319 16



319 28



(voir p. 998)



319 57



319 02



319 96

Agréments (p. 998)

Emb.	Réf.	Colliers Colson noirs protégés U.V.				
		Conformes aux normes EN 50146 et IEC 62275				
		<b>Denture extérieure</b>				
		Larg. (mm)	Long. à plat (mm)	Ø de serrage (mm)		Tenue à l'arrachement (kg)
100/1000	<b>319 10</b>	9	123	maxi 22	mini 4	36
100/1000	<b>319 13</b>	9	185	42	10	36
100/1000	<b>319 16</b>	9	262	62	26	53
100/1000	<b>319 19</b>	9	357	92	26	53
100/500	<b>319 20</b>	9	498	140	74	53
100	<b>319 21</b>	9	750	220	74	53
100	<b>319 22</b>	6	119	25	4	22
100/1000	<b>319 25</b>	6	180	45	10	22
		<b>Denture intérieure</b>				
		Serrage à la main facilité				
100	319 28	7,6	128	22	8	36
100	<b>319 29</b>	7,6	194	42	15	45
100	<b>319 30</b>	7,6	260	62	15	45
100	<b>319 32</b>	7,6	359	92	15	45
		<b>Embases noires protégées U.V.</b>				
100/1000	<b>319 55</b>	Embase à cheville standard				
100	<b>319 58</b>	Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm)				
100	<b>319 50</b>	Embase à cheville à écartement mural				
100	<b>319 59</b>	Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm)				
100	<b>319 59</b>	Embase à visser fixable par cheville réf. 319 57 ou goujon métallique Ø7 mm pas 150 ou vis tête fraisée Ø5 mm				
100	<b>319 60</b>	Embase fixable par cloueur type Pulsa 700 E ou vis Ø4 mm				
100	319 60	Embase pour potelet (par collier)				
100	319 61	Embase pour poteau (par feuillard larg. 18 mm maxi)				
100	<b>319 71</b>	Embase pour chemin de câbles à perforation transversale de 10 mm et à perforation transversale ou longitudinale de 7 mm, épaisseur 1,5 mm maxi				
		<b>Cheville à visser noire protégée U.V.</b>				
100	<b>319 57</b>	Pour fixation embase à visser et colliers à embase				
		Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm)				
		Tête fileté Ø6,6 mm pas 150				
		Livrée avec pointeau enfonce cheville				
		<b>Collier à embase noir protégé U.V.</b>				
100	<b>319 02</b>	<b>Denture intérieure</b>				
		Pour câble Ø13 à 38 mm ou tube IRL Ø16 à 32 mm				
		Fixation par cheville à visser réf. 319 57 ou goujon métallique Ø7 mm pas 150 ou cloueur type Pulsa 700 E ou par vis Ø5 mm				
		<b>Pinces Colson</b>				
1	<b>319 96</b>	Facilite le serrage et la coupe de la lanière au plus près de la tête des colliers Colson				
		<b>Accessoires de repérage protégés U.V.</b>				
100	319 80	Plaque signalétique noire pour colliers larg. ≥ 7,6 mm				
100	319 81	Plaque signalétique noire pour colliers larg. ≤ 7,6 mm				

**Embases pour goulotte** (p. 844)