

raccord enfichable NPQH-D-G38-Q14-P10

N° de pièce: 578348

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	10 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 20 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	0 ... 150 °C
Couple de serrage max.	25 Nm
Poids du produit	38,3 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2	Pour des tuyaux avec un diamètre extérieur 14 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau joint fileté	FPM
Matériau bague de démontage	Laiton nickelé
Matériau joint de tuyau	FPM
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable