

Emergency Lighting 8 W/640

Basic T5 Short EL | Fluorescentielampen van 16 mm, kort, voor noodverlichting



Toepassingsgebieden

- Openbare gebouwen
- Industrie
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen

Productvoordelen

- Zeer goed lichtstroombehoud gedurende de volledige levensduur van de lamp
- Geoptimaliseerd voor noodstroombedrijf
- Slank en compact

Productkenmerken

- Geschikt voor noodstroombedrijf



Technische data


Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	8.00 W
Lamprendement (High Frequency gegevens 2)	Under clarification by authority and standardization body
Constructievermogen	8.00 W

Fotometrische data

Nominale lichtstroom bij 25 °C	385 lm
Lichtkleur	640
Licht kleur volgens EN 12464-1	Koud wit

Afmetingen



Buisdiameter	16 mm
Lengte	288.0 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	288.00 mm
Diameter	16.0 mm

Levensduur

Service levensduur	4500 h
Levensduur	8000 h ¹⁾
Gemiddelde levensduur van de lamp	5000 h
Nominale levensduur lamp	5000 h

¹⁾ Met de C-VSA / LV C-VSA

Aanvullende product data


Lampvoet	G5
Kwikgehalte	2.5 mg
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja

Productdatasheet

Certificaten & normen

Energie efficiëntie klasse	A
Energy consumption	9 kWh/1000h

Lichtverdeling



Stralingsverdeling

Systeme garantie

OSRAM-systeemgarantie in combinatie met OSRAM-E-VSA's



Garantie


Productdatasheet

Veiligheidsinstructies

Ingeval van lampbreuk: www.osram.com/brokenlamp



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Schakelschema

Schakelschema

Schakelschema

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4050300606651	Emergency Lighting 8 W/640	Verzenddoos 25	105 mm x 116 mm x 320 mm	3.90 dm ³	973.10 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijzing

Voor meer informatie inzake de systeemgarantie en de bepalingen en voorwaarden van de garantie, zie

- ▶ www.osram.nl/systeemgarantie

Voor meer informatie inzake QUICKTRONIC elektronische voorschakelapparatuur, zie

- ▶ www.osram.nl/QUICKTRONIC

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.