


KB50-PP-AS

Douille à billes

Douille à billes KB..-PP-AS, série massive,
avec racleur des 2 côtés, regraissable,
version protégée contre la corrosion possible

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code 50

dimensions principale & données de performance

F _w	50 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
	+0,013/-0,002	Tolérance
D	75 mm	Diamètre extérieur
	h5	Tolerance
L	100 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C _{min}	8.700 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 min}	6.300 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	9.200 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	8.000 N	Capacité de charge stat.
≈m	0,97 kg	Poids

Cotes de montage

L ₂	77,3 mm	
	H13	Tolérance
B _{L2}	2,65 mm	
D _N	72 mm	
N ₂	4 mm	
	6	Nombre de rangées de billes