

特点

- 瞬时脚踏开关控制器
- 触点额定值 16A
125V-250V 交流
- 铸铝车身和迎宾饰
- 带防滑支脚的底板
- 4 个螺栓孔
- 单 M20 接入
- 密封等级达到 IP68 –
防尘和防水
- 系列有防护或无防护 –
防护罩覆盖整个脚踏
开关，为用户提供额
外的安全性
- 经典 IV 脚踏开关

RS PRO 中型瞬时型脚踏开关 - 铝箱材料， SP-CO ， 16 A @ 250 V 交流触点电流， 250V

RS 库存号： 116-805



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 瞬时型中等负荷脚踏开关设计带有一体式防滑基垫或支脚。这些开关由铝制成，具有单刀双掷 (SPDT) 触点。这些脚踏控制器踏板的密封等级为 IP68，特别适用于工业应用。

此系列脚踏开关包括以下类型：

116-798 - 双踏板，带防护，瞬时，单刀双掷

116-805 - 单路，防护型，瞬时型，单刀双掷

116-811 - 双踏板，无防护，瞬时型单刀双掷

一般规格

联系人配置	SP-CO
开关操作	瞬时
外壳材料	铝
交换机环境	中等负荷
护罩盖	是的
颜色	黑色车身，银色迎宾饰和 Orange 警示门
应用	脚踏开关通常用于免提控制更实用或更安全的应用。它们可用于：工业机械和小型电动工具、医院病床、牙科椅、灯
电缆连接	1 个 M20 入口

电气规格

触点额定电压（交流）	250V
触点额定电流	16A @ 250V 交流

机械规格

长度	177.8mm
----	---------

高度	113.16mm
尺寸	177.8mm x 152.4mm x 113.16mm
宽度	152.4mm
重量	2.7kg

保护类别

ip 等级	IP68
-------	------

认证

符合标准	EN 60529
合规性 / 认证	IEC 601-2-2 , RoHS





Size

(See below)

