

M23-12P1N8A80DUS - 电缆连接器

1629160

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629160>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



M23，电缆连接器，系列: M23 PRO，直头，屏蔽: 有，ONECLICK快速锁紧机制，位数: 12，旋转方向: 标准，触点类型: 针式插头，压接，电缆直径范围: 3 mm ... 15 mm，编码: N，产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

优势

- 具备跨制造商兼容性的解决方案，适合各种标准和快速锁定系统
- ONECLICK快速连接技术具有在视觉、触觉和听觉上都非常清晰的锁定位置
- 即使在恶劣的条件下也非常可靠：配备有振动制动器的电缆连接器
- 采用现代化的一致设计，确保极为方便舒适的操作
- 简单轻松、节约成本的电缆组装：M17至M40均采用统一的屏蔽

商业数据

订货号	1629160
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABRABB
产品关键代码	ABRABB
目录页面	页码76 (C-2-2019)
GTIN	4055626617930
单件重量 (含包装)	114.4 g
单件重量 (不含包装)	99 g
原产地	DE

M23-12P1N8A80DUS - 电缆连接器

1629160

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629160>



技术数据

说明

订货信息:

单独订购12 x 1 mm压接插针

安全注意事项

安全注意事项

警告 : 在负载的情况下, 不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。

• **警告** : 仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。

• **警告** : 仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。

• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。

• 在室外应用中操作连接器时, 必须对其进行单独的保护, 使其免受环境影响。

• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。

• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如 [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) 在线产品附件中列出的连接器)。

• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时, 用户应承担责任。

• 工作电压 > 50 V AC的情况下, 导电连接器壳体必须接地

• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。

• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 和 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况

• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具

• 该产品必须遵守 [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) 下载页面上的在线安装说明/Design In 文档。

• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。

• 确保在铺设电缆时, 连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。

• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。

• 正常运行时, 连接器会生热。取决于环境条件, 连接器的表面可能会持续生热。在此情况下, 用户有责任发出警告(例如 DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。

产品属性

产品类型

圆形连接器(电缆侧)

系列

M23 PRO

连接器

绝缘体

注意事项

订货信息: 单独订购 Ø 0.1 mm 压接插针

编码

N

插/拔周期

100

M23-12P1N8A80DUS - 电缆连接器

1629160

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629160>



连接方式	压接
触点类型	针式插头
应用	信号
位数	12
旋转方向	标准
连接图表	12
数目 触点 (信号触点)	12
直径 触点 (信号触点)	1 mm
李兹导线容量 最小 触点 (信号触点)	0.08 mm ²
李兹导线容量 最大值 触点 (信号触点)	1 mm ²
额定电流 通过信号触点	8 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 触点 (信号触点)	150 V
额定浪涌电压	2.5 kV
过电压等级	III
污染等级	3
安装高度	2000 m

外壳

螺纹类型	M23
锁紧方式	ONECLICK快速锁紧机制
Pg螺钉连接	无
外壳材料	GD-Zn
保护等级 (插拔式)	IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K

密封件

电缆外径	3 mm ... 15 mm (通用密封圈)
密封材料	FKM

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (参见衰减曲线)
恒温	125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h)

M23-12P1N8A80DUS - 电缆连接器


1629160

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629160>



图纸

示意图



连接器针脚分配


M23-12P1N8A80DUS - 电缆连接器

1629160

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629160>



图表



M23-12P1N8A80DUS - 电缆连接器

1629160

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629160>



认证

若要下载证书, 请访问产品详情页: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629160>



cUL认证

认证ID: E335019-20141210



UL认证

认证ID: E335019-20141210

M23-12P1N8A80DUS - 电缆连接器

1629160

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629160>



分类

ECCLASS

ECCLASS-13.0

27440116

ETIM

ETIM 9.0

EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

M23-12P1N8A80DUS - 电缆连接器

1629160

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629160>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn