

INCREVABLE



Les +

- ◆ Bandage increvable.
- ◆ Plus d'entretien ni de SAV
- ◆ Souplesse de roulement.

APPLICATIONS

Planches à voile, matériels de jardin, nettoyeurs haute pression, petites remorques, brouettes, compresseurs, etc.

Tout ce qui concerne le déplacement à pas d'homme dans l'industrie, la batellerie, l'environnement, etc.

CORPS DE ROUE : Polypropylène copolymère rouge renforcé par nervures.

BANDAGE : Bandage souple increvable et ultra-léger en polyuréthane (PP 8303).

MOYEU : Symétrique à alésage lisse ou à roulement à rouleaux.

BANDE DE ROULEMENT : Petits pavés d'une dureté shore de 65 (± 5).

| | | | | | | | Code | EAN 13 |
|-----|----|----|--|----|-----|-------|--------------|-----------------|
| 260 | 78 | 75 | | 20 | 120 | 1,300 | 601 260 2058 | 339680 550110 9 |
| | | | | 25 | 120 | 1,300 | 601 260 2558 | 339680 550111 6 |
| | | | | 20 | 120 | 1,320 | 602 260 2058 | 339680 550112 3 |
| | | | | 25 | 120 | 1,320 | 602 260 2558 | 339680 550113 0 |
| 300 | 83 | 75 | | 20 | 150 | 1,900 | 601 300 205 | 339680 550114 7 |
| | | | | 25 | 150 | 1,900 | 601 300 2558 | 339680 550115 4 |
| | | | | 20 | 150 | 1,920 | 602 300 2058 | 339680 550116 1 |
| | | | | 25 | 150 | 1,920 | 602 300 2558 | 339680 550117 8 |
| 400 | 83 | 75 | | 20 | 180 | 2,550 | 601 400 2058 | 339680 550118 5 |
| | | | | 25 | 180 | 2,550 | 601 400 2558 | 339680 550119 2 |
| | | | | 20 | 180 | 2,570 | 602 400 2058 | 339680 550120 8 |
| | | | | 25 | 180 | 2,570 | 602 400 2558 | 339680 550121 5 |