


E12409



Câble avec prise femelle

ADOGH080VAS0070E08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.  
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



| Application                |      |                                                                  |
|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique |      | Sans silicone; contacts dorés                                    |
| Application                |      | Utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire |
| Sans silicone              |      | oui                                                              |
| Données électriques        |      |                                                                  |
| Tension d'alimentation     | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                                                |
| Courant de sortie total    | [A]  | 2                                                                |
| Conditions d'utilisation   |      |                                                                  |
| Température ambiante       | [°C] | -25...100                                                        |
| Indice de protection       |      | IP 68; IP 69K                                                    |
| Données mécaniques         |      |                                                                  |
| Poids                      | [g]  | 4335                                                             |
| Dimensions                 | [mm] | 15 x 15 x 46                                                     |
| Matière du corps           |      | PVC                                                              |
| Matière écrou moleté       |      | inox (1.4404 / 316L)                                             |
| Matière des joints         |      | EPDM                                                             |
| Remarques                  |      |                                                                  |
| Unité d'emballage          |      | 1 pièces                                                         |

# E12409



## Câble avec prise femelle


ADOGH080VAS0070E08

### Raccordement électrique

Câble: 70 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM; Contacts: doré;  
Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

couleurs selon DIN EN 60947-5-2 Couleurs des fils conducteurs :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | noir   |
| BN = | brun   |
| BU = | bleu   |
| GY = | gris   |
| PK = | rose   |
| OG = | orange |
| VT = | violet |
| WH = | blanc  |