

操作器

46-
2847.1CQ0.009

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-2847.1...>

您的产品:



46-2847.1CQ0.009 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

手柄颜色:	黑色
手柄颜色:	蓝色
手柄材质:	塑料
手柄形状:	短柄

电气特性

防护等级:	II
-------	----

机械特性

开关动作:	复位 - 自锁 - 自锁 - 自锁 - 自锁
旋转位置:	5位置

开关角度: 39°
机械寿命: 1 百万次
拧紧力矩: 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
重量: 0.027 kg

环境条件

正面IP等级: IP65
IK前端保护: IK06
工作温度: - 25 °C ... + 55 °C
抗冲击能力: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振动能力: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书

标准认证: CSA, EAC, UL
符合标准: CE
REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant
标准: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

其他


简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 不发光的, 黑色, 短柄, 圆形, 黑色, 塑料, 复位 - 自锁 - 自锁 - 自锁 - 自锁, IP65, IK06

外壳颜色: 黑色


外壳材质: 塑料

最大开关单元的数量: 8

切换位置:



安装开孔:



外形尺寸:

