

PushPull V4 PFT, USB 2.0 A



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 245 1920
规格	PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
浩亭电子目录	https://harting.com/09452451920

标识

类别	连接器
系列	HARTING PushPull (V4)
标识	USB
原件	面板安装
规格	USB 2.0 , A型
上壳/底座介绍	Compact

版本

屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	4

技术参数

极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67
抗震	10-500 Hz , 5 g , 0.35 mm , 2h/轴 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级
抗冲击	25 g / 11 ms , 每个轴3 次冲击 5 g / 30 ms , 每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	IEC 61076-3-106 变体 4 (V4) EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	13 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140223592
eCl@ss	27440114 矩形连接器 (用于现场组装)
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408