

# Han E M Relay Contact Ag 2.5 mm<sup>2</sup>



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 33 000 6111                                                                |
| 规格     | Han E M Relay Contact Ag 2.5 mm <sup>2</sup>                                  |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09330006111">https://harting.com/09330006111</a> |

## 标识

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 类别     | 插针                 |
| 系列     | Han E <sup>®</sup> |
| 插针类型   | 压接针                |
| 插针端子介绍 | 继电器针               |

## 版本

|      |     |
|------|-----|
| 接线方式 | 压接针 |
| 公母类型 | 公头  |
| 制造过程 | 车削针 |

## 技术参数

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 导体截面积       | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 导体截面积 [AWG] | AWG 14              |
| 额定电流        | ≤16 A               |
| 接触电阻        | ≤1 mΩ               |
| 剥线长度        | 7.5 mm              |

## 材料特性

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 材料 ( 插针 ) | 铜合金                 |
| 表面 ( 插针 ) | 镀银                  |
| RoHS      | 符合豁免标准              |
| RoHS 豁免   | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 % |
| ELV 状态    | 符合豁免标准              |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| China RoHS       | 50                                   |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                               |

规格和认证

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 规格 | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|----|--------------------------|

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 100                |
| 净重          | 1.23 g             |
| 原产国         | 瑞士                 |
| 欧洲海关关税号     | 85366990           |
| GTIN        | 5713140049727      |
| eCl@ss      | 27440204 工业插头连接器接触 |
| ETIM        | EC000796           |
| UNSPSC 24.0 | 39121522           |