

## CARACTERÍSTICAS

- Varilla roscada métrica
- Estándares DIN975
- Acero inoxidable 18/8 grado A2 (tipo 304 S15)
- Se pueden usar hasta 800 °C
- Adecuado para usar en la mayoría de aplicaciones alimenticias, médicas, químicas, de construcción y electrónicas

## Varilla roscada de acero inoxidable simple RS Pro, M20, 1m

Código RS: 289-095



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

Estas varillas roscadas métricas de acero inoxidable 1m están completamente roscadas y fabricadas de acero inoxidable de grado A2, con una gama de tamaños de rosca disponibles: M3 (código RS: 280363), M4 (código RS: 280379), M5 (código RS: 280385), M6 (código RS: 280391), M8 (código RS: 280408), M10 (código RS: 280414), M12 (código RS: 280420), M16 (código RS 289089) y M20 (código RS 289095).

## Especificaciones

<b>Tamaño de rosca</b>	M20
<b>Material</b>	Acero inoxidable
<b>Tipo de acero inoxidable</b>	A2 304
<b>Acabado</b>	Sencillo
<b>Aplicaciones</b>	Proyectos de Construcción, Madera, Metales.

## Especificaciones mecánicas

<b>Estilo de longitud de rosca</b>	Completamente roscado
<b>Longitud</b>	1m

## Aprobaciones

<b>Se cumplen los estándares</b>	DIN 975
----------------------------------	---------

<b>RS Stock No.</b>	<b>Size</b>	<b>Length</b>
280363	M3	1m
280379	M4	1m
280385	M5	1m
280391	M6	1m
280408	M8	1m
280414	M10	1m
280420	M12	1m
289089	M16	1m
289095	M20	1m