




16-10

E0845042

Rörkabelsko KRF, 16mm², M10



Produktegenskaper:

Passar ledare klass 5	Ja
Passar ledare Klass 6	Ja
Isolerad	Nej
Max. ström (Imax)	97 A
Antal fastsättningshål	1 .
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Ja
Kategori ledare	Flera
Max Temp	150 °C
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm ²)

Mått & Dimensioner:

HS	10.5 mm
ID	6 mm
OD	9 mm
T	2.3 mm

P1	9 mm
P2	10 mm
L	38 mm
N	10 mm
W	16 mm
MOQ	100 .
Enhet	st
Bultmått metrisk (M)	10 .
Nominell area	16 mm²
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm2)

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt DNV	Ja

Compliance:

CA Proposition 65	In compliance
Conflict Minerals	Contain "Tin"
Extended Minerals	Contain "Copper"
Iron and Steel Sanction	In compliance
PFAS	No PFAS
POPs	No POPs
REACH	No SVHC (Latest. 05 Nov 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable
US TSCA	No (5 PBT Subs, Feb 2021)
ECCN (EU)	No CLASS
ECCN (US)	EAR99

Övrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	EFO2024V
Alternativt Artikelnummer	16-10
E-nummer	E0845042

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E0845042
MOQ	100 .

Streckkod	733117611968
Ursprungsland	IN
Artikelnummer	16-10
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.