


Scheda dati | Codice articolo: 210-504
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato
<https://www.wago.com/210-504>



Colore: ■ argento-colorato



Misure in mm

Dati geometrici		
Larghezza		2000 mm / 78.74 pollici
Altezza		7.5 mm / 0.295 pollici
Profondità		35 mm / 1.378 pollici

Dati dei materiali		
Colore		argento-colorato
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		635 g

Dati commerciali		
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		IT
GTIN		4017332667586
Numero tariffa doganale		72169180000

Product classification		
UNSPSC		30101804

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 210-504

Documentation

Bid Text

210-504	19.02.2019	xml 2.71 KB	
210-504	04.01.2018	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 210-504



CAE data

EPLAN Data Portal
210-504WSCAD Universe
210-504

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Etichetta

**N. art.: 210-808**Etichette; per Smart Printer; 9,5 x 25 mm;
bianco**N. art.: 210-708**Etichette; per stampanti TP; 9,5 x 25 mm;
bianco

1.1.2 Montaggio

1.1.2.1 Accessori di montaggio

**N. art.: 209-137**Adattatore montaggio; può essere usato
come piastra terminale; larghezza 6,5 mm;
grigio**N. art.: 249-117**Blocchetto terminale senza vite; larghez-
za 10 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x
7,5; grigio**N. art.: 249-197**Blocchetto terminale senza vite; larghez-
za 14 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x
7,5; grigio**N. art.: 249-116**Blocchetto terminale senza vite; larghezza
6 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;
grigio**N. art.: 210-148**Staffa di montaggio inclinata; senza vite;
argento-colorato**N. art.: 210-149**Viti M 5 x 8; per staffa di montaggio incli-
nata

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com