

特点

- 一体式 10 a 额定引线
- 每个单独的导线均已剥离
- 自由端套管剥离 25 mm
- 欧式 /schuko 插头
- 2 m 或 3 m 长的电缆

RS Pro 3M 电源电缆、末端接至 cee 7/3 、 schuko 、 10 a 、 250 v

RS 号: 490-245



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 为您倾情奉献一系列适用于各种应用的电源电缆。随附双接地触点插头和母（欧式）组合接地，以及 1 根 1 mm²的 3 芯通用电缆。这些电缆还具有末端接端、这意味着任何合适的连接器（C13、C14、iec 等）均可硬接线。所有型号均高度可靠且质量极佳

一般规格

连接器 a	无终端接头
接头 b	CEE 7/3, Schuko
护套颜色	黑色
连接器 a 型	iec
电源插头类型	cee 7/7 德式 schuko / 法语
电源插座类型	iec 60320 C13
连接器 b 型	BS 1363
火灾行为	阻燃
外层护套材料	pvc
接头 a 角度	直向
接头 b 角度	直向
接头 a 性别	公
接头 b 极性	公
接线端子	黄铜
导体	3 线
应用	diy 和家居装修维护工作家庭娱乐（电视、卫星盒、路由器等） 工业机器和设备办公桌（监控器、计算机、电话）任何需要由电源供电的电气设备

电气规格

额定电流	10A
额定电压	250V
绝缘电阻	>10MΩ
电缆固定	0.5mm ² -1mm ² >30N 1.25mm ² -1.5mm ² >60N
电气强度	2.5kV 50Hz
安全测试	4.4kV 50Hz
电容	95.08pF/m
电感	0.43μH/m

机械规格

长度	3m
量规	1mm ²
铜线绞线	32股 0.20毫米的绞线 ²

操作环境规格

最大引脚温度	65°C
--------	------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	sa

