

指示灯 氖灯, 二极管和白炽灯

颜色和电压:

- ⊖ 氖灯 红色、琥珀色、绿色或透明透镜可供选择
100/130V (标注为110V), 200/250V (标注为230V)
- DC 二极管 - 直流电 红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色
2.0/2.2V 改变电阻可达到其它电压.
- AC 二极管 - 交流电 红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色
工作电压110-230V ac
- ⊗ 白炽灯 红色、琥珀色、绿色, 透明或者蓝色透镜可供选择
6V, 12/14V, 24/28V.

创建产品编码:

参考以下两列(端子和型号), 然后标明: 透镜颜色, 电压和氖灯、二极管或者白炽灯

- ▶ 氖灯, 二极管, 电源二极管或者白炽灯
- ▶ 面板直径为 6.7 至 16.3mm
- ▶ 红色、琥珀色、绿色、蓝色和透明透镜
- ▶ 红色、黄色, 绿色、蓝色和白色二极管
- ▶ 多种型号可供选择









UL文件E63363
CSA文件1279633 / LR29381®
认证只适用于氖灯系列



符合RoHS环保标准

▶ 端子	▶ 型号	▶ 面板&温度	发光方式选择	尺寸图 (mm)
L	(L) 0569 AW 	9.0 0.8-2.5 咨询工厂	⊖ DC AC ⊗	
L K 2.8 H 4.8 C 6.3	(C) 0273 00 	9.0 最厚2.0 第6页	⊖ DC AC ⊗	
L K 2.8 H 4.8 C 6.3	(C) 0278 00 	9.0 最厚2.0 第6页	⊖ DC AC ⊗	
L K 2.8 H 4.8 C 6.3	(C) 0276 AA 	9.5 0.8-2.8 第6页	⊖ DC AC ⊗	
L K 2.8 H 4.8 C 6.3	(C) 0275 00 	10.0 最厚12.0 第6页	⊖ DC AC ⊗	
L K 2.8 H 4.8 C 6.3	(C) 0275 00 镀铬面板 	10.0 最厚11.5 第6页	⊖ DC AC ⊗	

▶ 端子		▶ 型号		▶ 面板&温度		▶ 发光方式选择		▶ 尺寸图 (mm)	
L		(C) 0276 00 	10.0 最厚2.8 第6页	 	 	 	 	 	
K 2.8									
H 4.8									
C 6.3									
L		(C) 0277 00 镀铬面板 	10.0 最厚12.0 第6页	 	 	 	 	 	
K 2.8									
H 4.8									
C 6.3									
L		(C) 0273 LL 	10.0 0.6-2.0 第6页	 	 	 	 	 	
K 2.8									
H 4.8									
C 6.3									
L		(C) 2820 00 	12.0 0.75-2.0 第6页	 	 	 	 	 	
K 2.8									
H 4.8									
C 6.3									
L		(C) 2821 00 	12.0 or 12.7 ø12.0 = 0.8-2.5 ø12.7 = 1.1-2.5 第6页	 	 	 	 	 	
K 2.8									
H 4.8									
C 6.3									
L		(C) 0586 00 	12.5 0.8-1.5 第6页	 	 	 	 	 	
K 2.8									
H 4.8									
C 6.3									



指示灯