


Han Domino M12 GND cube (M.1)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 921 1002
规格	Han Domino M12 GND cube (M.1)
浩亭电子目录	https://harting.com/09149211002

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® Domino M12 Cube
模块尺寸	Domino 模块
模块介绍	小标签

版本

公母类型	公头
屏蔽	屏蔽
针数	1
详细资料	另带至铰链式框架的屏蔽连接 请单独订购插芯。

技术参数

极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合



材料特性

China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

商业数据

包装尺寸	2
净重	4 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140185227
eCl@ss	27440207 工业连接器适配器 (模块/触头插件)
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121469