


212A.35 212A - Massettes sans rebond à embouts interchangeables



- Manche en fibre de verre.
- Corps acier.
- Embouts spéciaux en nylon de dureté shore D74  $\pm 5$ , aisément remplaçables.
- Poignée ergonomique pvc.
- Présentation : Epoxy noir.
- Embout de rechange : 212.E35 --> E60.

d [mm]: 35

L [mm]: 305

L1 [mm]: 112

[kg]: 0,698