

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护盖 D7，带单锁扣，标识材料: PA，保护盖板材料: PA，高度: 30 mm，开槽连接块: 是，标准，带绳链，用于孔式插芯



商业数据

订货号	1419274
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AZC
产品关键代码	AF7AZC
目录页面	页码514 (C-2-2019)
GTIN	4055626160252
单件重量（含包装）	14 g
单件重量（不含包装）	13.6 g
原产地	CN

HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK - 保护盖

1419274

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419274>



技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
外壳类型	保护盖
应用	标准
类型	D7
型号	适用不带单锁扣的插头外壳
配有固定绳	是
密封	是

尺寸

尺寸图	
宽度	24.2 mm
高度	30 mm
长度	24.2 mm
直径	25 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料 保护盖	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0 (聚酰胺外壳) V0 (锁扣)
密封材料	NBR
外壳材料	PA
保护盖板材料	PA
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数	
锁紧类型	锁扣

环境和真实条件


环境条件	
保护等级	IP66
环境温度 (运行)	-20 °C ... 100 °C

安装

组装说明	塑料保护盖用于暂时的保护
------	--------------

图纸

尺寸图



尺寸图

HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK - 保护盖



1419274

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419274>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419274>

DNV

认证ID: TAE000037S

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn