

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - 面板安装框架



1689844

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689844>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

RJ45面板安装框架，IP67，用于模块化插座（Keystone），用于圆形面板开口，带开槽连接块，带螺纹和接合螺母，颜色：灰色



商业数据

订货号	1689844
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNNDB
产品关键代码	ABNNDB
目录页面	页码351 (C-2-2019)
GTIN	4017918970802
单件重量（含包装）	11.4 g
单件重量（不含包装）	9.63 g
原产地	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - 面板安装框架

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689844>



技术数据

产品属性

产品类型	面板安装框架
应用	模块化插芯
类型	RJ45
位数	8
连接图表	RJ45
插槽数目	1
型号	RJ45

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

传输介质	铜缆
------	----

尺寸

尺寸图	
宽度	36 mm
高度	36 mm
深度	16.5 mm
长度	16.4 mm

材料规格

颜色	灰色
标识材料	塑料
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	NBR
密封材料，平垫片	NBR
外壳材料	塑料
外壳表面材料	PA，浅灰色
接触件材料	铜合金
材料接触表面	Au/Ni
接触件载体材料	聚酯GF

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - 面板安装框架

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689844>



机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 1000
---------	--------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65/IP67
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 55 °C

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - 面板安装框架


1689844

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689844>



图纸

尺寸图



面板开口


VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - 面板安装框架



1689844

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689844>

尺寸图



接头螺母

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - 面板安装框架

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689844>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn