

**KB16-PP-AS**

Douille à billes

Douille à billes KB..-PP-AS, série massive, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code	16	Taille
-----------	----	--------

dimensions principale & données de performance

F _w	16 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
	+0,009/-0,001	Tolérance
D	26 mm	Diamètre extérieur
	h5	Tolerance
L	36 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C _{min}	710 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 min}	530 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	840 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	780 N	Capacité de charge stat.
≈m	47,25 g	Poids

Cotes de montage

L ₂	24,6 mm	
	H13	Tolérance
B _{L2}	1,3 mm	
D _N	24,9 mm	
N ₂	2 mm	
	5	Nombre de rangées de billes