



Precieze gegevensvastlegging voor elke workflow.


# BARCODELEZERS

**DRAAGBARE BARCODELEZERS**

# KRIJG EEN BETERE ZICHTBAARHEID

binnen uw bedrijf

Pen, papier en handmatige invoer leiden tot dure fouten. Vervang traditionele gegevensinvoer en krijg meer controle en zichtbaarheid wanneer goederen uw bedrijf binnenkomen en verlaten. Programmeer onze barcodelezers eenvoudig om ze aan te passen aan uw workflows en complexe situaties. Sorteer en rangschik data zoals u wilt met een krachtige functie voor data parsing. Controleer de nauwkeurigheid van zendingen, lokaliseer misplaatste goederen en elimineer onvolledige zendingen of onnauwkeurige data. Eenvoudig scannen, met de meest behulpzame tool in de sector.




**VERBIND UW  
ACTIVITEITEN**  
naadloos



**AUTOMATISEER  
UW BEDRIJF**  
met precisie



**STROOMLIJN UW  
WORKFLOWS**  
duurzaam



# WERK BETER MET BRADY

## Automatiseer en vereenvoudig workflows met digitale datacaptatie

Van de werkplaats tot de cloud - en alles daar tussenin - Brady biedt u diverse mogelijkheden om uw activiteiten te optimaliseren. Voorspel, organiseer en schaal tussen vestigingen. Neem beslissingen in realtime. Van automatisering tot analyse, u krijgt alles wat u nodig heeft om aan de slag te gaan - en vervolgens op te schalen. Werk beter met de intelligente oplossingen van Brady.



### VOORRAADBEHEER

- Maak gebruik van een interactieve database
- Voorraadniveaus in realtime
- Vermijd het zoekraken van goederen
- Identificeer producten nauwkeurig



### CONTROLLEREN VAN KITS

- Scanner aangepast aan uw workflow
- Stapsgewijze instructies
- Voer orders nauwkeurig uit
- Voorkom dure aanpassingen achteraf



### SCANNEN EN PRINTEN

- Geïntegreerde data parsing en bewerking
- Combineer meerdere labels tot één
- Maak barcodes nauwkeurig na
- Naadloze Brady-interface



### SORTERING EN OPSLAG

- Geen giswerk, krijg bevestiging
- Voorkom dure fouten
- Snellere workflows
- Voorkom kosten achteraf



### Scan probleemloos moeilijk leesbare oppervlakken

Piepkleine barcodes, glanzende en gebogen oppervlakken, meerdere scans samenvoegen tot één barcode - wat u ook nodig heeft, wij hebben de gepaste oplossing voor u.

Uitpakken en aanzetten.

# AAN DE SLAG

**Start in enkele seconden. Verwerk data op een andere manier.**

Onze krachtige serie draagbare lezers heeft alles wat u nodig heeft om uw workflows te optimaliseren en uw algemene werkzaamheden te moderniseren. Al onze draagbare lezers zijn bijzonder handig en heel eenvoudig in gebruik. U bent in enkele seconden klaar om te beginnen scannen. Eén configuratiecode en u kunt aan de slag!



**START IN  
ENKELE  
SECONDEN**



## Maak configuratie minder complex

De configuratie gebeurt nu met een webgebaseerde configuratietool en is daardoor eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Sorteer en rangschik data zoals u wilt met de krachtige data parsing functie. Ga snel aan de slag en maximaliseer uw productiviteit.



## Programmeren hoeft niet moeilijk te zijn

Onze scanners sluiten naadloos aan op uw workflow, en niet andersom. Met de hulp van Brady's ongeëvenaarde technische ondersteuning kunt u elke instelling op de scanner aanpassen aan uw noden. Voor meer geavanceerde workflows kunt u gebruikmaken van ons dynamische JavaScript-platform.

- ▶ Batchmodus
- ▶ Bluetooth
- ▶ Communicatiemodus
- ▶ Gepersonaliseerde terminalinstellingen
- ▶ Gegevensopmaak
- ▶ Bewegingsdetectie/continu scannen
- ▶ Schermleesverbetering voor smartphones
- ▶ Verbeterde DPM-scanning
- ▶ Trillen
- ▶ Volume
- ▶ Scanvertraging
- ▶ Selectie van symbolen

### Krijg ondersteuning van de Brady-klantendienst

Onze experts staan klaar om u te helpen wanneer dat nodig is. Houd uw bedrijf in beweging met de beste ondersteuning in de sector.



# ONTDEK DE KRACHTIGE BARCODEOPLOSSINGEN VAN BRADY

Om aan de uiteenlopende noden van onze klanten te voldoen, bieden we een uitgebreid assortiment barcodelezers die aan verschillende vereisten voldoen. Of u nu eenvoudige taken of complexe workflows wilt uitvoeren, wij hebben de perfecte oplossing voor u.

## Scan alles wat op uw pad komt

Ervaar de ongeëvenaarde mogelijkheden van onze **Cortex Decoder**-technologie, die onze gepatenteerde, krachtige scanengine aanstuurt en die met buitengewone snelheden kan lezen. Dankzij onze innovatieve **Dual-Field Optics** kunnen onze barcodelezers snel barcodes van alle formaten scannen. Zelfs glanzende of andere moeilijk leesbare oppervlakken zijn geen probleem. Met deze geavanceerde technologie binnen handbereik kunt u elk type barcode lezen, zodat uw team de flexibiliteit en efficiëntie krijgt die het nodig heeft om uit te blinken.




**99,995% betrouwbaarheid**

Lees meer over Cortex Decoder op **pagina 23**


## Gebruik het potentieel van uw data overal



**DATA VASTLEGGEN**



**DATA UITWISSELEN**



**DATA BEHEREN**

Soms is het scannen van een code en het verzenden van de data niet voldoende. Al onze barcodelezers, behalve de CR950, bevatten ScanFlex JS, een unieke functie waarmee de lezer de data kan bewerken en beslissingen kan nemen voordat deze worden verzonden of opgeslagen. Met ScanFlex JS kunt u moeiteloos:

- Data in het geheugen van de scanner lezen en bewerken, zodat u snel toegang heeft tot belangrijke informatie wanneer u die nodig heeft.
- Toegang krijgen tot data die door uw hostsystemen worden verzonden, waardoor een naadloze integratie met uw bestaande infrastructuur mogelijk is.
- Data rechtstreeks naar uw hostcomputer verzenden, voor soepele communicatie en snelle besluitvormingsprocessen.

## Hoe kiest u een barcodelezer?

Uw workflow is bepalend voor de keuze van de optimale barcodelezer. Of u nu achter een bureau zit of onderweg bent, dit onderscheid helpt om te bepalen of draadloze of bekabelde connectiviteit de voorkeur heeft.

Als het nodig is om handenvrij te kunnen werken, kan dit invloed hebben op de keuze voor een vaste lezer of een handlezer met houder. Wanneer barcodes van verschillende groottes en vanaf verschillende afstanden moeten worden gescand, zijn geavanceerde optische mogelijkheden belangrijk.



### PRODUCTIE EN INDUSTRIE



CR1500 CR2100 CR2700 V2200 V3200 V4500



### FARMACEUTISCH EN MEDISCH



CR1100 CR1500 CR2700



### MET KABEL



CR950 CR1100 CR1500 CR5200 V2200



### DRAADLOOS



CR2100 CR2700 V3200 V4500



### STANDAARD OPTIEK



CR950 CR1100 CR5200



### DUAL OPTICS



CR1500 CR2100 CR2700 V2200 V3200 V4500



### DRAAGBAAR



CR950 CR1500 CR2100 CR2700 V2200 V3200 V4500



### VAST



CR1100 CR5200

# VERGELIJKING VAN BARCODELEZERS
















Revolutionaire datacaptatie - op elke gewenste manier



	V2200	V3200	V4500	CR950
<b>Omschrijving</b>	Ontworpen voor veeleisende omgevingen	Vereenvoudigd taken en verminder fouten	Robuust design. Naadloze ervaring.	Betrouwbare datacaptatie
<b>Type</b>	Met kabel	Draadloos, inductief opladen	Draadloos, inductief opladen	Met kabel
<b>Leesbevestiging</b>	Personaliseerbaar – akoestisch, visueel, trillen	Personaliseerbaar – akoestisch, visueel, trillen	Personaliseerbaar – akoestisch, visueel, trillen	Akoestisch en visueel
<b>Valtest</b>	Bestand tegen een belasting van 114 kg Bestand tegen schokken op militair niveau (MIL-STD-810G) Bestand tegen een val van 2,4 meter	Bestand tegen een belasting van 114 kg Bestand tegen schokken op militair niveau (MIL-STD-810G) Bestand tegen een val van 2,4 meter	Bestand tegen een belasting van 115 kg Bestand tegen schokken op militair niveau (MIL-STD-810G) Bestand tegen een val van 2,4 meter	Bestand tegen een val van 1,8 meter
<b>IP-classificatie</b>	IP65	IP65	IP65	IP54
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	RS232, USB 2.0 (algemene HID, HID-toetsenbord, virtuele com-poort)	Bluetooth 5 Low Energy (klasse II)	Bluetooth 5 Low Energy (klasse II)	RS232, USB 2.0 (algemene HID, HID-toetsenbord, virtuele com-poort)
<b>Workflowverbeteringen</b>	JavaScript	JavaScript, data parsing, batchmodus	JavaScript, data parsing, batchmodus	Apparaatconfiguratie
<b>Gewicht (kg)</b>	415 g	Lezer : 500 g Laadstation : 462 g	529 g	110 g
<b>Sensor</b>	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1.2 megapixels monochroom
<b>Optische resolutie</b>	Hoog dichtheitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640	Hoog dichtheitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640	Hoog dichtheitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640	1280 x 960
<b>CodeShield-niveau</b>	-	-	-	Niveau 1
<b>Compatibiliteit met Ethernet-laadstations</b>	-	Compatibel met de V1300 en V1400	Compatibel met de V1300 en V1400	-
<b>Garantie</b>	3 jaar	3 jaar	3 jaar	5 jaar

## Pictogrammen voor productkenmerken

Om het zoeken naar specifieke kenmerken te vergemakkelijken, hebben we in onze brochure pictogrammen voor productkenmerken gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van de pictogrammen met een beknopte omschrijving, zodat u de kenmerken van elk model makkelijk kunt herkennen.

 <b>IMAGER</b>	Imagingtechnologie - legt een beeld van de barcode vast met behulp van een camerasensor en decodeert vervolgens de informatie.	 <b>CortexRM™</b>	Geschikt voor CortexRM® Remote Management.	 <b>MEMORY</b>	Bewaar en bewerk data in het geheugen van de barcodelezer.
 <b>1D</b>	Decodeervermogen voor 1D-barcodes.	 <b>USB</b>	USB-aansluitmogelijkheid.	 <b>SCREEN &amp; KEYPAD</b>	Scherm en toetsenbord op het apparaat.
 <b>2D</b>	Decodeervermogen voor 2D-barcodes.	 <b>RS232</b>	RS232-aansluitmogelijkheid.	 <b>CODESHIELD™ L1</b>	Getest voor CodeShield-niveau 1.
 <b>PDF</b>	Decodeervermogen voor PDF-barcodes.	 <b>BLUETOOTH</b>	Bluetooth-aansluitmogelijkheid.	 <b>CODESHIELD™ L2</b>	Getest voor CodeShield-niveau 2.
 <b>POSTAL</b>	Decodeervermogen voor postbarcodes.	 <b>JAVASCRIPT</b>	JavaScript-platform voor complete controle over het apparaat.	 <b>CODESHIELD™ L3</b>	Getest voor CodeShield-niveau 3.



CR1100	CR1500	CR2100	CR2700	CR5200
Compacte efficiëntie	Workflowoptimalisatie	Betrouwbaar scannen, uitzonderlijke waarde	Ultieme veelzijdigheid en mobiliteit	Verbeterde bediening
Met kabel op standaard	Met kabel	Draadloos, inductief opladen	Draadloos, inductief opladen	Tafelmodel met kabel/stationair
Akoestisch en visueel	Personaliseerbaar – akoestisch, visueel, trillen	Personaliseerbaar – akoestisch, visueel, trillen	Personaliseerbaar – akoestisch, visueel, trillen	Akoestisch en visueel
Bestand tegen een val van 1,8 meter	Bestand tegen een val van 1,8 meter	Bestand tegen een val van 1,8 meter	Bestand tegen een val van 1,8 meter	Bestand tegen een val van 1,8 meter
–	IP54	IP52	IP65	IP52
RS232, USB 2.0 (algemene HID, HID-toetsenbord, virtuele com-poort)	RS232, USB 2.0 (algemene HID, HID-toetsenbord, virtuele com-poort)	Bluetooth 5 Low Energy (klasse II)	Bluetooth 5 Low Energy (klasse II)	RS232, USB 2.0 (algemene HID, HID-toetsenbord, virtuele com-poort)
JavaScript, data parsing, batchmodus	JavaScript, data parsing, batchmodus	JavaScript, data parsing, batchmodus	JavaScript, data parsing, batchmodus	JavaScript, data parsing, batchmodus
54 g	116 g	Lezer : 177 g Laadstation : 97 g	Met pistoolgreep: 177 g Zonder pistoolgreep: 131 g	318 g
CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden
Hoog dichtheitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640	Hoog dichtheitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640	Enkel veld: 960 x 640	Hoog dichtheitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640	1280 x 960
Donkergrijs: Niveau 2 Lichtgrijs: Niveau 2	Donkergrijs: Niveau 2 Lichtgrijs: Niveau 3	Niveau 3	Donkergrijs: Niveau 2 Lichtgrijs: Niveau 3	Niveau 1
-	-	-	-	-
2 jaar	5 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar

## CodeShield-desinfectiebestendig kunststof



DESINFECTEER MET VERTROUWEN



Goed Beter Best

3 niveaus van desinfectiebestendig kunststof

▶ Meer informatie vindt u op pagina 24-25

Industrieel model

# INTUÏTIEVE FUNCTIONALITEIT

## Geoptimaliseerde functies die snelheid en nauwkeurigheid stimuleren

Ons assortiment lezers zit boordevol geavanceerde functies die speciaal zijn ontworpen om veelvoorkomende uitdagingen het hoofd te bieden en te voldoen aan de uiteenlopende eisen van elke werkomgeving. Gedaan met tijdrovend opnieuw scannen en complexe configuraties. Met deze functies kunt u rekenen op hoogwaardige gegevensverzameling en consistente, betrouwbare prestaties, zodat u met vertrouwen kunt scannen.



**99,995% betrouwbaarheid**

Lees meer over Cortex Decoder op pagina 23

## ROBUUST EN DUURZAAM



### IP65-beschermingsgraad

Beschermd tegen binnendringend vocht en stof



### Valbestendig

Bestand tegen meerdere vallen van 2,4 m – compatibel met MIL-STD-810G



### Bestand tegen belasting

Bestand tegen belasting tot 114 kg

## EENVOUDIG TE GEBRUIKEN



### Directe bewerkingen

Voer ter plaatse updates uit met het toetsenbord en het scherm



### Lanyard clips

Houd uw lezer binnen handbereik



### Contactloos opladen\*

Werk de hele dag met een volle batterij

\* draadloze modellen

## V2200 barcodelezer

### Scannen afgestemd op uw workflow

#### Krachtig en gebruiksvriendelijk

- Bestand tegen industriële omgevingen
- Bestand tegen meerdere vallen van 2,4 meter
- Met JavaScript kunt u de functies programmeren die aansluiten bij uw workflow
- Waterbestendig volgens IP65
- Decodeer vuile, beschadigde en vervormde oppervlakken

### Lezeropties

Artikelnummer	Omschrijving
178564	V2200 industriële barcodelezer met kabel - USB-A, 2 m, rechte kabel
178565	V2200 industriële barcodelezer met kabel - USB-A, spiraalkabel van 3 m
178566	V2200 industriële barcodelezer met kabel - USB-C, 2 m, rechte kabel
178567	V2200 industriële barcodelezer met kabel - USB-C, spiraalkabel van 3 m
178569	V2200 industriële barcodelezer met kabel - RS232, 2 m, rechte kabel en AC-adapter
178571	V2200 industriële barcodelezer met kabel - RS232, 2 m, spiraalkabel en AC-adapter

### Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
178572	Rechte USB-A-kabel naar RJ50-kabel voor V2200 barcodelezer met kabel, 2 m
178573	USB-A-spiraalkabel naar RJ50-kabel voor V2200 barcodelezer met kabel, 3 m
178574	Rechte USB-C-kabel naar RJ50-kabel voor V2200 barcodelezer met kabel, 2 m
178575	USB-C-spiraalkabel naar RJ50-kabel voor V2200 barcodelezer met kabel, 3 m
178576	Rechte RS232-kabel naar RJ50-kabel voor V2200 barcodelezer met kabel, 2 m
178577	RS232-spiraalkabel naar RJ50-kabel voor V2200 barcodelezer met kabel, 3 m



Barcodelezer met USB-kabel


#### Bewezen nauwkeurigheid

Leest zelfs de meest complexe barcodes



**Stevige grip**  
Ergonomisch ontworpen voor een moeiteloze grip

### KENMERKEN VAN DRAAGBARE LEZERS



\* draadloze modellen

#### Duidelijk zichtbare scanstatus

Indicatielampjes voorkomen verwarring over de ontvangen scans



**Batterijvergrendeling**  
Snelsluiting maakt het gemakkelijker om batterijen te vervangen\*



## V3200 barcodelezer

### Draadloos scannen afgestemd op uw workflow

Programmeerbaar om alleen de functies uit te voeren die u nodig heeft

- Bestand tegen industriële omgevingen
- Bestand tegen meerdere vallen van 2,4 meter
- Waterbestendig volgens IP65
- Met JavaScript kunt u alleen de functies programmeren die u nodig heeft
- Decodeer vuile, beschadigde en vervormde oppervlakken
- Batterij gaat volledige werkdag mee
- Mogelijkheid voor batchmodus
- Groot draadloos bereik

### Lezeropties

Artikelnummer	Omschrijving
324266	V3200 industriële draadloze Bluetooth barcodelezer en V1300 laadstation kit EU
324267	V3200 industriële draadloze Bluetooth barcodelezer en V1300 laadstation kit UK
324270	V3200 draadloze barcodelezer met V1400 laadstation en accessoires kit EU
324271	V3200 draadloze barcodelezer met V1400 laadstation en accessoires kit UK

### Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
177234	V1200 batterij voor V4500 barcodelezer
177237	USB naar RJ50-1-kabel voor V4500 barcodelezer
177238	USB naar RJ50-28-kabel voor V4500 barcodelezer
177239	RS232 naar RJ50-1-kabel voor V4500 barcodelezer
177240	RS232 naar RJ50-28-kabel voor V4500 barcodelezer
177241	AC-adapter voor V4500 barcodelezer
178321	V1400 industriële Ethernet laadstation kit
322621	V1100 kit voor V4500 barcodelezer EU
322622	V1100 kit voor V4500 barcodelezer UK
322623	V1300 kit voor V4500 barcodelezer EU
322624	V1300 kit voor V4500 barcodelezer UK



Draadloze barcodelezer



Draadloze barcodelezer en laadstation



Kit met draadloze barcodelezer

## V4500 barcodelezer

### Industrieel model. Intuïtieve functionaliteit

#### Automatiseer en vereenvoudig workflows met digitale gegevensverzameling

De gloednieuwe, robuuste, industriële V4500 scanner is speciaal ontworpen voor de unieke uitdagingen in de productie en het magazijn, en is zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden.

De dynamische interface met het geautomatiseerde toetsenbord stelt u in staat om instellingen direct op de scanner te wijzigen om de productiviteit te optimaliseren - en toont het volledige proces van elke scan op het scherm om fouten te elimineren en risico's te verminderen.



- **Van setup naar eerste scan in enkele seconden:** Geautomatiseerd toetsenbord plus een dynamische gebruikersinterface
- **Maak programmeren minder complex:** Maak moeiteloos verbinding met de cloud en uw ERP-systeem
- **Robuuste, industriële duurzaamheid:** Bestand tegen een val van 1,8 m (MIL-STD-810G)
- **Batterij die de hele dag meegaat:** Gaat een volledige werkdag mee met meer dan 75.000 scans en blijft productief met inductief laden

▶ Scan de QR-code om de video over de V4500 te bekijken



### Lezeropties

Artikelnummer	Omschrijving
177231	V4500 barcodelezer met batterij.
177233	V4500 barcodelezer
322619	V4500 barcodelezerkit EU
322620	V4500 barcodelezerkit UK
322621	V1100 kit voor V4500 barcodelezer EU
322622	V1100 kit voor V4500 barcodelezer UK
322623	V1300 kit voor V4500 barcodelezer EU
322624	V1300 kit voor V4500 barcodelezer UK

### Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
177234	V1200 batterij voor V4500 barcodelezer
177235	V1300 basisstation voor V4500 barcodelezer
177236	V1100 reservebatterijlader voor V4500 barcodelezer
177237	USB naar RJ50-1-kabel voor V4500 barcodelezer
177238	USB naar RJ50-28-kabel voor V4500 barcodelezer
177239	RS232 naar RJ50-1-kabel voor V4500 barcodelezer
177240	RS232 naar RJ50-28-kabel voor V4500 barcodelezer
177241	AC-adapter voor V4500 barcodelezer



Draadloze barcodelezer en laadstation



Barcodelezerkit

## Geavanceerde connectiviteitsopties voor een **ECHT VERBONDEN BEDRIJF**

### Sluit het V1400 laadstation met industrieel protocol snel, eenvoudig en naadloos aan op PLC's en industriële netwerken

Dankzij een volledige reeks protocollen geeft het V1400 laadstation met industrieel protocol uw Brady draadloze barcodelezer\* de mogelijkheid om informatie door te geven aan zowel uw besturings- als bedrijfssystemen (tegelijktijd!) voor de breedste connectiviteit op de markt.



#### Meer aansluitmogelijkheden

Communiqueer eenvoudig met een PLC of pc via Ethernet



#### Eenvoudige configuratie

Vereenvoudig PLC-aansluiting met Rockwell AOP



#### Verbeterde productiviteit

Automatiseer en optimaliseer workflows



#### Alles-in-één oplossing

Maak naadloos verbinding met een unieke reeks protocollen



\* Laadstation compatibel met de V4500 en V3200 draadloze barcodelezers

## LAADSTATIONS



### V1300 STANDAARD LAADSTATION

- ▶ "Zoek mijn scanner"-toets
- ▶ Contactloos opladen
- ▶ Bluetooth-verbindingsindicator
- ▶ Communicatie- en statusindicator



### V1400 LAADSTATION MET INDUSTRIËLE PROTOCOLONDERSTEUNING

- ▶ Ondersteunt een groot aantal industriële protocollen
- ▶ Eenvoudige instelling met Rockwell AOP
- ▶ Ledstatuslampjes
- ▶ Compatibel met elke draadloze Brady-scanner

## V3200 barcodelezer met V1400 laadstation

### Maak verbinding met het grootste pakket protocollen op de markt

Gebruik slechts één klein maar krachtig laadstation voor heel uw bedrijf

- Slim laadstation
- Krijg tot 4 keer meer protocolopties
- Industriële Ethernet-connectiviteit met OT- en IT-protocollen
- Gebouwd voor industriële omgevingen dankzij de IP65-classificatie
- Sneller aan de slag met eenvoudige integratie



### Kit-opties

Artikel-nummer	Omschrijving
178324	V3200 draadloze barcodelezer met V1400 laadstation en accessoires kit, inclusief voedingskabel met losse draadeinden.
324268	V1400 industriële Ethernet laadstation kit EU
324269	V1400 industriële Ethernet laadstation kit UK
324270	V3200 draadloze barcodelezer met V1400 laadstation en accessoires kit EU
324271	V3200 draadloze barcodelezer met V1400 laadstation en accessoires kit UK

### Accessoires

Artikel-nummer	Omschrijving
178326	Voedings- en communicatiekabel - RJ50 naar 12 mannelijk en M12 vrouwelijk 0,5 m
178327	M12 vrouwelijk naar Barrel plug voedingskabel 1 m
178328	M12 vrouwelijk naar Barrel plug voedingskabel, 5 m
178329	M12 vrouwelijk naar voedingskabel met losse draadeinden, 1 m
178330	M12 vrouwelijk naar voedingskabel met losse draadeinden, 5 m
178331	M12 mannelijk naar RJ45 communicatiekabel, 5 m
178332	M12 mannelijk naar RJ45 communicatiekabel, 10 m
178333	M12 mannelijk naar M12 mannelijke communicatiekabel, 5 m
178334	M12 mannelijk naar M12 mannelijke communicatiekabel, 10 m



Laadstation voor barcodelezer



Draadloze barcodelezer



### Uitstekende connectiviteit

De unieke protocolsuite van de V1400 biedt MEER connectiviteitsopties dan elk ander laadstation op de markt.

- ▶ Moeiteloze integratie: Wissel gegevens rechtstreeks uit van uw barcodelezer naar uw PLC's (OT) CRM/ERP-software (IT).
- ▶ Naadloze connectiviteit met bedrijfssystemen: Integreer gescande informatie direct in uw CRM- en ERP-software voor verbeterd voorraadbeheer en meer.
- ▶ Universele protocolondersteuning: Eén enkel laadstation kan communiceren via 8 OT/IT-protocollen.
- ▶ Conform EtherNet/IP- en PROFINET-apparaat.

## EtherNet/IP®

OPC UA

MQTT

SIEMENS S7

Allen-Bradley PCCC  
by ROCKWELL AUTOMATION

PROFINET

Modbus  
TCP/IP

BACnet

# ONTWORPEN VOOR U

## Betrouwbare scanoplossingen voor elke taak, elke kwalificatie, elk moment

Of u nu grote hoeveelheden scant in een druk magazijn of eenvoudige gegevens invoert, onze scanners leveren consistente, nauwkeurige resultaten. Met intuïtieve functies die geschikt zijn voor alle taken, van eenvoudig tot complex, integreren onze scanners naadloos in uw workflow, ongeacht de taak of het expertiseniveau.



**99,995% betrouwbaarheid**

Lees meer over Cortex Decoder op pagina 23

### BETROUWBAAR SCANNEN

Innovatieve Cortex Decoder-technologie:

Batterij die de hele dag meegaat:

Nagenoeg foutloze  
**99,995%**  
betrouwbaarheid\*

Tot  
**100.000+**  
scans per volle batterij

Scan beschadigde, gekreukelde en vuile oppervlakken:

Onder folie of tape



Versleten of vuil



Omnidirectioneel



\* het volledige assortiment Brady-barcodelezers maakt gebruik van Codex Decoder voor 99,995% betrouwbaarheid.

## Code Reader™ 950

### Razendsnelle workflows. Industriële duurzaamheid

Optimaliseer uw werkzaamheden met een veelzijdige, lichtgewicht en ergonomisch ontworpen oplossing

- Snel en omnidirectioneel lezen van 1D- en 2D-barcodesymbolen
- Handmatige of automatische triggering
- Feedback aan de gebruiker via led en geluidssignaal
- All-in kits met lezer, kabel en houder
- Leest barcodes op mobiele toestellen
- Efficiënt stroomverbruik



### Lezer

#### Artikelnr. Omschrijving

176522 CR950 barcodelezer met USB-kabel en houder

### Accessoires

#### Artikelnr. Omschrijving

176506 Kabel USB naar Micro USB van 1 m voor Code Reader barcodescanner



Barcodelezer met USB-kabel en houder



Houder voor barcodelezer



Barcodelezer met USB-kabel



## Code Reader™ 1100

### Automatiseer uw werkzaamheden met precisie

Gebruiksvriendelijke functionaliteit.  
Industriële duurzaamheid.

- Scant meer soorten barcodes dan enige andere lezer dankzij de gepatenteerde Dual-Field Optics
- IP54-beschermingsgraad houdt stof en vocht tegen
- Compact en licht
- Visuele, akoestische en haptische indicatoren aanpasbaar in functie van de workflownoden
- Krachtig JavaScript-platform voor complete controle over het apparaat
- **Lichtgrijze barcodelezer:** Behuizing bestand tegen ontsmettingsmiddel

### Lezeropties

Artikelnummer	Omschrijving
Donkergrijze barcodelezer	
176697	CR1100 barcodelezer
176698	CR1100 barcodelezer met houder
Lichtgrijze barcodelezer	
176692	CR1100 barcodelezer
176693	CR1100 barcodelezer met houder

### Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
176506	Kabel USB naar Micro USB van 1 m voor Code Reader barcodescanner



Lichtgrijze barcodelezer met houder



Donkergrijze barcodelezer met houder



Lichtgrijze barcodelezer



## Code Reader™ 1500

**Naadloze integratie met de meest vertrouwde scanner op de markt**

Vereenvoudig uw complexe dataverwerkingsnoden

- Scant meer soorten barcodes dan enige andere lezer dankzij de gepatenteerde Dual-Field Optics
- IP54-beschermingsgraad houdt stof en vocht tegen
- Compact en licht
- Visuele, akoestische en haptische indicatoren aanpasbaar in functie van de workflownoden
- Krachtig JavaScript-platform voor complete controle over het apparaat
- Handmatige of automatische triggering
- Leest barcodes op schermen van mobiele toestellen
- **Lichtgrijze barcodelezer:** Pvc-vrije CodeShield®-kunststoffen zijn bestand tegen agressieve chemicaliën, aanbevolen in de gezondheidszorg en cleanrooms



### Lezeropties

Artikelnummer	Omschrijving
<b>Donkergrijze barcodelezer</b>	
176510	CR1500 barcodelezer
176511	CR1500 barcodelezer met houder
<b>Lichtgrijze barcodelezer</b>	
176683	CR1500 barcodelezer met houder
176684	CR1500 barcodelezer

### Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
176506	Kabel USB naar Micro USB van 1 m voor Code Reader barcodescanner



Donkergrijze barcodelezer met houder



Lichtgrijze houder voor barcodelezer



Lichtgrijze barcodelezer



## Code Reader™ 2100

### Gestroomlijnd scannen voor dagelijks gebruik

#### Betrouwbaar draadloos scannen voor een efficiënte werking

- Snel omnidirectioneel lezen van 1D- en 2D-barcodes
- Geen contactstoringen dankzij inductief laden
- Visuele, akoestische en haptische feedback
- QuickConnect voor pc-hosting via basisstation, dongle of DirectConnect
- Sla gegevens op om ze later in batch-modus op te halen
- Betere databeveiliging en langere batterijlevensduur met Bluetooth® 5 Low Energy
- Slimme batterij met ingebouwde batterijmeter voor proactief beheer
- Compatibel met Android, iOS en Windows (via USB of Bluetooth)
- Verwisselbare batterij voor een continue werking
- Pvc-vrije CodeShield®-kunststoffen zijn bestand tegen frequente reiniging
- Wereldwijde technische ondersteuning voor een naadloze implementatie en maximale beschikbaarheid



Barcodelezer met laadstation

### Barcodelezer

Artikelnummer	Omschrijving
178552	CR2100 barcodelezer met batterij
178553	CR2100 Bluetooth-lezer met batterij, laadstation, USB-kabel van 1 m en een desktophouder
178554	CR2100 Bluetooth-lezer met batterij, laadstation en een USB-kabel van 1 m
178555	CR2100 Bluetooth-lezer met batterij, laadstation, USB-kabel van 1,8 m en een desktophouder
178556	CR2100 Bluetooth-lezer met batterij, laadstation en een USB-kabel van 1,8 m
178557	CR2100 Bluetooth-lezer met batterij, laadstation, USB-C-kabel van 1 m en een desktophouder
178558	CR2100 Bluetooth-lezer met batterij, laadstation en een USB-C-kabel van 1 m

### Accessories

Artikelnummer	Omschrijving
176506	Kabel USB naar Micro USB 1 m voor Code Reader barcodescanner
176508	Kabel USB naar Micro USB 1,8 m voor Code Reader barcodescanner
176513	Bluetooth-dongle voor CR2700 & CR2100 barcodescanner
176520	Quad Bay-batterijlaadstation voor CR2700 & CR2100 barcodescanner
176521	Wandhouder inductief laadstation voor CR2700 & CR2100 barcodescanner
176699	CR2700 & CR2100 B27-batterij
178559	Inductief Bluetooth-laadstation voor CR2100.
178560	Inductief Bluetooth-laadstation voor CR2100 met USB-kabel van 1 m.
178561	Inductief Bluetooth-laadstation voor CR2100 met USB-kabel van 1,8 m.
178562	Inductief Bluetooth-laadstation voor CR2100 met USB-C-kabel van 1 m.
178563	Desktophouder voor inductief laadstation CR2100.
320060	CR2700 & CR2100 Quad Bay-batterijlaadstation



Draagbare barcodelezer



Laadstation voor barcodelezer

## Code Reader™ 2700

### De plug and play-scanner die uw werk vereenvoudigt

Een batterij die de hele dag meegaat, en zelfs langer

- Snel omnidirectioneel lezen van 1D- en 2D-barcodes
- Geen verstoring van contacten dankzij inductief laden
- Hoogwaardige IP65-behuizing houdt stof en vloeistoffen tegen
- Visuele, akoestische en haptische feedback (kan worden aangepast aan workflow-noden)
- Past zich aan uw workflows aan via meerdere programmeerbare toetsen
- QuickConnect voor pc-hosting via basisstation, dongle of DirectConnect
- Behoud volledige controle over scanner en gegevens dankzij het krachtige JavaScript-platform
- Sla gegevens op om ze later in batch-modus op te halen
- Verbeter de beveiliging van uw gegevens en verleng de levensduur van de batterij met Bluetooth® 5 Low Energy
- Proactief beheer dankzij slimme batterij met ingebouwde batterijmeter
- Compatibel met Android, iOS en Windows (via USB of Bluetooth)
- **Lichtgrijze barcodelezer:** Pvc-vrije CodeShield®-kunststoffen zijn bestand tegen agressieve chemicaliën, aanbevolen in de gezondheidszorg en cleanrooms
- Laadstation kan zoekgeraakte scanner opsporen via Bluetooth met een bereik van 10 m
- CodeShield-niveau 3



Donkergrijze handbarcodelezer met laadstation

### Lezeropties


Artikelnummer	Omschrijving
<b>Donkergrijze barcodelezer</b>	
176515	CR2700 handbarcodelezer
176516	CR2700 handbarcodelezer met laadstation
176517	CR2700 handpalm-barcodelezer
176518	CR2700 handpalm-barcodelezer met laadstation
<b>Lichtgrijze barcodelezer</b>	
176685	CR2700 handpalm-barcodelezer met laadstation
176686	CR2700 handpalm-barcodelezer
176687	CR2700 barcodelezer met pistoolgreep en laadstation
176688	CR2700 barcodelezer met pistoolgreep

### Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
<b>Accessoires voor donkergrijze barcodelezer</b>	
176514	Code Reader™ 2700 Bluetooth inductief laadstation met USB-kabel van 1,8 m
176519	Code Reader™ 2700 inductief laadstation met USB-kabel van 0,9 m
176521	Code Reader™ 2700 en 2100 wandhouder inductief laadstation
176512	Code Reader™ 2700 voetstuk inductief laadstation
176508	Kabel USB naar Micro USB van 1,8 m voor Code Reader barcodescanner
176513	Code Reader™ 2700 en 2100 Bluetooth-dongle
176520	Code Reader™ 2700 en 2100 Quad Bay-batterijlaadstation
176699	CR2700 B27-batterij
<b>Accessoires voor lichtgrijze barcodelezer</b>	
176689	CR2700 inductief laadstation met USB-kabel van 1,8 m
176691	CR2700 inductief laadstation met USB-kabel van 90 cm
176521	Code Reader™ 2700 en 2100 wandhouder inductief laadstation
176690	CR2700 inductief laadstation basissteun
176508	Kabel USB naar Micro USB van 1,8 m voor Code Reader barcodescanner
176513	Code Reader™ 2700 en 2100 Bluetooth-dongle
176694	CR2700 batterij



Lichtgrijze handbarcodelezer met laadstation en handpalm-barcodelezer





## Code Reader™ 5200

**Lees barcodes in elke richting. Handenvrije bediening**

**Klein maar krachtig. Krachtige scanprestatie**

- Snel en omnidirectioneel lezen van 1D- en 2D-barcodesymbolen
- Presentatielezer met eenvoudige handenvrije bediening en verbeterde bewegingsdetectie
- Compact model met instelbare leesrichting
- Leest snel barcodes op schermen van mobiele toestellen
- Gebruikersfeedback via led en geluidssignalen
- Data parsing/opmaak vereenvoudigt systeemcompatibiliteit
- Personaliseerbare formattering van rijbewijzen stelt gebruikers in staat om specifieke informatie in te vullen op klantenkaarten, creditkaartaanvragen en meer
- Uitgebreid leesbereik
- Efficiënt stroomverbruik

### Lezeropties

Artikelnummer	Omschrijving
176695	CR5200 barcodelezer
176696	CR5200 barcodelezer met leeftijdscontrole

### Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
176506	Kabel USB naar Micro USB van 1 m voor Code Reader barcodescanner



Barcodelezer



## CORTEXDECODER

De snelste, meest nauwkeurige software voor het scannen van barcodes op de markt

CortexDecoder vormt de kern van alle Code Readers en barcodelezers van Brady en biedt de mogelijkheid om meer dan 40 barcodesymbologieën sneller en nauwkeuriger te decoderen dan alle andere toestellen op de markt. CortexDecoder is ons innovatieve decoderingsplatform, ontwikkeld door experts met tientallen jaren ervaring in het produceren van speciaal gebouwde barcodescanoplossingen. Over de hele wereld maken OEM's, ontwikkelaars van bedrijfstoepassingen, consumentenapps en snel veranderende sectoren gebruik van de kracht van CortexDecoder.

### Enkele kenmerken:



#### Nagenoeg foutloze (99,9995%) betrouwbaarheid

Wereldwijd bewezen nauwkeurigheid is een kenmerk. CortexDecoder leest zelfs de meest complexe barcodes; veilig, betrouwbaar en met prestaties op bedrijfsniveau.



#### Meest ondersteunde barcodesymbologieën

Code CortexDecoder biedt het meest geavanceerde pakket decoderingsalgoritmes in de industrie.



#### Toonaangevende scansnelheden

Leessnelheden die tot 6x sneller zijn dan die van de concurrentie - zelfs wanneer barcodes beschadigd of vervormd zijn.



#### Superieur bij barcodes van slechte kwaliteit

Prestaties die de verwachtingen overtreffen. Gescheurde, vervaagde of vlekkerige barcodes, op reflecterende oppervlakken of bij weinig licht: wij lezen alle barcodes die anderen niet kunnen lezen - snel, nauwkeurig en betrouwbaar.



#### Ongeëvenaarde professionele ondersteuning

Code Professional Services maken SDK-integratie eenvoudig. Onze ingenieurs en experts werken direct met uw team samen voor optimale resultaten.

Onze experts werken in overleg met u elke geïntegreerde toepassing uit. De CortexDecoder-software biedt hoogwaardige, consistente decoding op elk platform.

# CODESHIELD®

## DESINFECTIEBESTENDIG KUNSTSTOF

Ongeacht de omstandigheden biedt CodeShield Plastics 3 beschermingsniveaus om aan uw behoeften te voldoen

Dankzij de moleculaire dichtheid en robuustheid van CodeShield zijn Code Reader barcode-scanners bestand tegen routinematige desinfectie met gangbare ontsmettingsmiddelen.



### Niet alle kunststof is fantastisch

CodeShield overtreft de innovaties van sommige concurrenten dankzij een dicht opeengepakte polymeerstructuur waar typische ontsmettingsmiddelen niet doorheen kunnen dringen. In tegenstelling tot antibacteriële kunststoffen is CodeShield-kunststof bestand tegen het infectiecontroleprotocol gebruikt in de gezondheidszorg. In principe verzamelen gebruikers gegevens, geen ziektekiemen.

### Blijf scherp...

Of dat nu op het verkooppunt of het zorgpunt is! De COVID-19-pandemie heeft ervoor gezorgd dat Code barcodelezers hun weg vonden naar grote winkels en productiesites. Waarom? Omdat CodeShield-kunststoffen tijdens een dienst voortdurend kunnen worden afgeveegd zonder:

- Verslechteren, barsten en voortijdig defect raken (waardoor u te maken krijgt met vervangingskosten).
- "Vergeling" - groezelige toestellen stralen geen hygiëne of positief imago uit.



DESINFECTEER MET  
VERTROUWEN



Goed



Beter




Best

3 niveaus van  
desinfectiebestendig kunststof

## Een niveau hoger!

CodeShield-kunststoffen zijn verkrijgbaar in drie kwaliteiten: Niveau 1, 2 en 3. Dankzij deze verscheidenheid kunnen inkoopcommissies en hoofdgebruikers de juiste scanner selecteren voor de infectiecontrolebehoeften van hun bedrijf zonder te veel te betalen.

Met niveau 1-3 zijn toestellen die uitgerust zijn met CodeShield bestand tegen drie tot 20 goedgekeurde reinigingschemicaliën, wat dit de meest uitgebreide reeks in de industrie maakt. Maar het gaat uiteindelijk om de mensen. Uiteindelijk hebben veel operationeel leidinggevenden toestellen met antibacteriële kunststoffen vervangen door CodeShield-toestellen. Hierdoor werden patiënten, klanten en werknemers beschermd tegen virussen en besmettelijke ziekten, zoals COVID-19, C. diff (Clostridioides difficile) en MRSA.



## Verschillende kanten van CodeShield

CodeShield-kunststoffen van niveau 1, 2 en 3 zijn beschikbaar op onze handbarcodelezers en handenvrije barcodelezers. Verschillende niveaus voor verschillende stijlen bieden vrijwel elk bedrijf een voorsprong in het beschermen van gebruikers tegen ziektes die door contact worden overgedragen.

### 20 goedgekeurde reinigingsmiddelen van niveau 3

- Clorox® desinfecterende doekjes zonder bleekmiddel
- 0,5% waterstofperoxideoplossing
- Oxivir® Tb-doekjes
- 3% waterstofperoxideoplossing
- Sani-Cloth® Plus desinfecterende doekjes
- 91% isopropylalcoholoplossing
- MetriCide® 28-daagse oplossing (2,5% glutaraldehyde)
- CaviWipes® desinfecterende handdoekjes
- Virex® II 256 desinfecterende reiniger
- Cidex® OPA
- Sani-Cloth® HB desinfecterende doekjes
- Sani-Cloth® PDI AF3 doekjes
- Super Sani-Cloth® doekjes
- Windex® Original
- Windex® antibacteriële spray voor meerdere oppervlakken
- Formula 409® glas en oppervlak
- Hepacide Quat® II
- Dispatch® doekjes
- Bleekmiddel 10%
- Clorox® desinfecterende doekjes met bleekmiddel

# Een cruciaal onderdeel voor uw **INTELLIGENTE ECOSYSTEEM**

## De scan is pas het begin

Met de toonaangevende digitale oplossingen van Brady voor het vastleggen, uitwisselen en printen van data kunt u uw workflows automatiseren.



## Draagbare printers | Draagbaar is krachtiger dan ooit



- ▶ Krijg de robuuste duurzaamheid die u nodig heeft met de M210, M211, M511 en M410



- ▶ Maak onderweg naadloos verbinding met de M610, M710 en M611



- ▶ Werk nauwkeurig en georganiseerd in laboratoria met de M210-LAB en M510

## Desktopprinters | Eenvoudige bediening. Perfecte precisie. Uiterst duurzaam.



- ▶ Printers voor visuele, veiligheids- en bedrijfsidentificatie: voor alle toepassingen, voor elke belangrijke boodschap.



- ▶ Printers voor product-, draad en laboratoriumidentificatie: krachtige productie voor nauwkeurig industrieel printen.

## Brady-software | Maak labels van topkwaliteit in een handomdraai.




- ▶ Benut het volledige potentieel van uw Brady-labelprinter met onze Brady Workstation-software voor labelontwerp.



- ▶ ONTWERP. BEKIJK. PRINT. Zoals u wilt. Rechtstreeks vanaf uw smartphone of tablet. Allemaal met de mobiele app Express Labels.

## Brady-materialen | Altijd klaar om aan de slag te gaan



- ▶ PRODUCTIE



- ▶ IDENTIFICATIE VAN ASSETS



- ▶ MAGAZIJN

**België & Luxemburg**

+32 (0) 52 45 78 11  
benelux@bradycorp.com

**Denemarken**

+45 66 14 44 00  
denmark@bradycorp.com

**Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland**

+49 (0) 6103 7598 660  
germany@bradycorp.com

**Frankrijk**

+33 (0) 3 20 76 94 48  
france@bradycorp.com

**Hongarije**

+36 23 500 275  
hungary@bradycorp.com

**Italië**

+39 02 26 00 00 22  
italy@bradycorp.com

**Nederland**

+31 (0)70 323 62 98  
benelux@bradycorp.com

**Noorwegen**

+47 70 13 40 00  
norway@bradycorp.com

**Polen**

+48 22 104 6262  
poland@bradycorp.com

**Qatar, Saoedi-Arabië & de VAE**

+971 4881 2524  
me@bradycorp.com

**Slowakije**

+421 902 939 406  
slovakia@bradycorp.com

**Spanje & Portugal**

+34 900 902 993  
spain@bradycorp.com  
portugal@bradycorp.com

**Tsjechië**

+420 776 302 229  
czechrepublic@bradycorp.com

**Turkije**

+90 212 264 02 20  
turkey@bradycorp.com

**Verenigd Koninkrijk & Ierland**

+44 (0) 1295 228 288  
uk@bradycorp.com

**Zweden, Finland, Estland, Letland,  
Litouwen**

+46 (0) 8 590 057 30  
sweden@bradyeurope.com

**Zuid-Afrika**

+27 11 704 3295  
africa@bradycorp.com

Wij maken producten die de wereld veiliger en slimmer maken. Van de oceaanbodem tot in de ruimte, van de werkvloer tot in de verloskamer – **wij zijn vrijwel overal waar u kijkt.**



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op [bradyeurope.com/downloads](https://bradyeurope.com/downloads).



Zoek naar: EUR-M-141-NL



Y6006277

Uw distributeur