

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Application

Complémentaires

Raccordement électrique	M8, 4 broches connecteur femelle droit
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Acier inoxydable 316L
État LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,3 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm ²
Matière de l'isolant du fil	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	75 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	<= 5000 μΩ
Résistance d'isolement	>= 1 GΩ
Poids	0.4 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP68
Température de fonctionnement	-25...85 °C (statique)
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0601 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------