

Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise haut-parleurs
Application	Support d'appareil média
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	1
Nombre de modules	1 module
Mode de raccordement	2 fixation de pression
Mode de fixation	Clipsable
Matière	Plastique anti-UV
Finition de la surface	Satiné
Profondeur	32 mm
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,018 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)	IP2xC
Tenue aux chocs (IK)	IK02
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.