



PRODUCT-DETAILS

LNB/M25
NPB M25 LOCKNUT



概要信息	
产品型号	LNB/M25
产品ID	7TCA296050R0299
欧洲商品编号(EAN)	5020963002144
目录说明	NPB M25 LOCKNUT
详细描述	3/4 Inch Nickel Plated Brass Locknut, Metric Thread Size M25

其他信息	
应用	To Be Used with Fittings When Securing Into Knockouts
产品应用类型	Locknut with Metric Threads

订货信息	
欧洲商品编号(EAN)	5020963002144
UPC	786210278971

技术参数	
Number of Batteries	0
颜色	Metallic

环境条件	
WEEE 类别	Product Not in WEEE Scope

包装信息	
1级包装单元	10 piece
1级包装高度	7.87 in 200 mm
1级包装长度	1 in 25 mm
1级包装宽度	5.9 in 150 mm

认证及声明（文件编码）	
数据手册，技术资料	LNB/M25
说明书和手册	LNB/M25
符合性声明 - CE	9AKK107492A9618
RoHS信息	9AKK107992A8994
RoHS日期	9AKK107992A8994
REACH Declaration	9AKK107992A8994

分类	
ETIM 8	EC000940 - Locknut for cable screw gland
UNSPSC	31161716

分类	
低压产品及系统 → 安装产品 → 电缆保护、防爆和照明 → Flexible Cable Protection Systems	

