

Hoja de características del producto

Características

NSYCVF300M230PF

Vent. forz. ClimaSys, IP 54, 300 m³/h, 230 V, con rejilla de salida y filtro G2



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CV
Tipo de producto o componente	Ventilador
Tipo de filtro de ventilación	Normas
Caudal de aire	Caudal libre con filtro estándar, estado 1 300 m ³ /h en 50 Hz Caudal libre con filtro estándar, estado 1 350 m ³ /h en 60 Hz
[Us] Tensión nominal de alimentación	145...253 V
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz

Complementario

Rango de potencia	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
[In] Corriente nominal	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
Nivel de ruido	55...56 dB
Tipo de cojinete	Bola
Altura	Externo, estado 1 268 mm
Anchura	Externo, estado 1 248 mm
Profundidad	Externo, estado 1 116 mm
Dimensiones de corte	223 x 223 mm
Peso del producto	1,3 kg
Material	Termoplástico inyectado (ASA PC) para rejilla de salida
Color	Rejilla de salida, estado 1 gris RAL 7035
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	158 Pa caudal 0 m ³ /h
Conexiones - terminales	Conector Faston
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 rejilla de salida frontal 1 motor axial 2 rejilla de protección en las superficies frontal y posterior 1 filtro parte frontal del motor axial

1 plantilla de recorte
1 cable de alimentación

Condiciones de uso	La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente El entorno circundante debe estar relativamente limpio Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima
--------------------	---

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
------------------------------	--

REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
-------	--

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months 18 months
-----------------	---------------------
