

PSD-4; -1...+9 bar relatif ; deux points de seuil (PNP/NPN)

PSD-4; -1...+9 bar relatif ; deux points de seuil (PNP/NPN)

| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| Numéro d'article: | 48765985 | |
| Quantité: | 1 pcs | |
| Code: | PSD-4-9Z-BV410-GBZZ-WW-ZZ | W1011PS4Z-SZAB-P-GSFI |
| Vue d'ensemble: | PSD-4; -1...+9 bar relatif ; deux points de seuil (PNP/NPN) Pressostat électronique avec afficheur Signal de sortie: deux points de seuil (PNP/NPN) IO-Link: sans Alimentation: 15...35 VDC Etendue de mesure: -1...+9 bar relatif Raccordement process: G 1/4 B Température du fluide: -20 ... 85 °C (-4 ... +185 °F) Raccordement électrique: Connecteur circulaire M12x1 (4 bornes) Assignation des bornes du raccordement électrique: U+=1, U-=3, SP1=4, SP2=2 Précision: ± 0,5 % de l'échelle Agréments: cULus avec protocole de test Spécifications selon fiche technique: PE 81.86 | |
| Détails: | PSD-4; -1...+9 bar relatif ; deux points de seuil (PNP/NPN) Pressostat électronique avec afficheur Signal de sortie: deux points de seuil (PNP/NPN) IO-Link: sans Alimentation: 15...35 VDC Etendue de mesure: -1...+9 bar relatif Raccordement process: G 1/4 B Température du fluide: -20 ... 85 °C (-4 ... +185 °F) Raccordement électrique: Connecteur circulaire M12x1 (4 bornes) Assignation des bornes du raccordement électrique: U+=1, U-=3, SP1=4, SP2=2 Précision: ± 0,5 % de l'échelle Agréments: cULus avec protocole de test Spécifications selon fiche technique: PE 81.86 | |