


# 操作器

704.206.2

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/704.206.2...>

您的产品:

---



## 704.206.2 操作器

### 正面

正面尺寸:	30 mm x 30 mm
正面形式:	方形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

### 安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

### 操作

灯罩颜色:	红色
灯罩材质:	塑料
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
刻印板颜色:	白色
刻印板透明度:	半透明的
是否发光:	发光的

### 电气特性

标准:	开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1
-----	-------------------------------

### 机械特性

端子: 螺钉端子

重量: 0.038 kg

### 环境条件

IP保护: 正面为IP65

工作温度: - 40 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

### 证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

### 其他


简述: 操作器, 30 mm x 30 mm, 平面的, 红色, 塑料, 透明的, 方形, 黑色, 塑料, 螺钉端子

外壳颜色: 黑色

外壳材质: 塑料

提示: 白炽灯或LED

接线图:



安装开孔:



A = 螺钉端子  
B = 推入式端子



外形尺寸:



A = 螺钉端子

