




### Nipler for FlexiGuard spiralforsterkede PVC slanger

- **FG-UH rett nippel med festebrakett, IP54**

Disse festene benyttes for sikkert feste av FlexiGuard og HelaGuard beskyttelsesslanger og for å beskytte mot støv og væsker.

#### Egenskaper og fordeler

- En del, lett montering
- Vribar brakett
- Vibrasjonssikker og slagfast
- Stor innerdiameter
- Innerhylse beskytter kablene
- God motstandskraft mot kjemikalier
- God motstandskraft mot UV-stråling og ozon



FG-UH Slangefeste med brakett.

<b>MATERIALE</b>	Polypropylen (PP)
<b>Driftstemperatur</b>	-35°C til +80°C
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	For slange ytre Ø D	Min. hullstørrelse	Lengde (L)	Festehull Ø (FH)	Festehull senter (F)	Farge	Art.nr.
FG14-UH	14	8,8	42,0	5,7	29,0	Grå (GY)	167-00520
FG17-UH	17	11,1	45,5	5,7	37,0	Grå (GY)	167-00521
FG19-UH	19	13,0	47,5	5,7	37,0	Grå (GY)	167-00522
FG21-UH	21	14,8	49,8	5,7	37,0	Grå (GY)	167-00523
FG27-UH	27	19,4	52,0	5,7	43,0	Grå (GY)	167-00524
FG36-UH	36	27,9	55,0	6,7	53,0	Grå (GY)	167-00525
FG45-UH	45	35,6	58,0	6,7	65,0	Grå (GY)	167-00526
FG56-UH	56	45,9	60,5	6,7	76,0	Grå (GY)	167-00527

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.