

CARATTERISTICHE

- **APPROVAZIONE EMC (ECE R10)**
- **A tenuta per la massima durata contro l'ingresso di polvere e umidità**
- **Conforme agli standard di protezione IP67**
- **• da -30 a +50 °c (temperatura estrema)**
- **Basso consumo energetico**
- **Eccellente visibilità a 360 gradi**

Segnalatore luminoso a LED ambra RS Pro, 10 → 30 V c.c., lampeggiante

Codice RS: 907-5993



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Questi segnalatori luminosi a LED a profilo basso dal nostro marchio RS Pro sono ideali per l'uso fuoristrada ed è adatto anche per una vasta gamma di veicoli e applicazioni industriali. L'uso della tecnologia LED offre notevoli risparmi in termini di manutenzione evitare la necessità di una normale sostituzione della lampada che potrebbe essere difficile sui veicoli più alti .

Specifiche generali

Tipo di lampadina	LED
Effetto luce	Lampeggiante
Tipo magnetico	Sì
Colore della lente	Ambra
Colore alloggiamento	Nero
La lampada include	Sì
Multifunzione	No
Numero di LED	4
Caratteristiche speciali	Design compatto e a basso profilo, consumo energetico molto basso,

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione	DA 10VDC a 30VDC
Emissione luminosa	
Tipo corrente	CC
Consumo di corrente	300mA,600mA

Specifiche meccaniche

Diametro base	150mm
Larghezza base	38mm
Stile di montaggio	Magnetico

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura massima	-30°C
Temperatura minima	+50°C

Categoria di protezione

Classe IP	IP 56
-----------	-------


Omologazioni

Standard soddisfatti	EMC (ECE R10), conformità RoHS
----------------------	--------------------------------







AMBER	RS 907-5993		RS 907-6019		RS 907-6003		RS 907-6025		RS 907-6031	
RED	RS 907-6006		RS 907-6028		RS 907-6012		RS 907-6034		RS 907-6040	
GREEN	RS 907-6009		RS 907-6021		RS 907-6015		RS 907-6037		RS 907-6043	




Magnetic




Din



Flange Din



3 Point



Single Point

