

CARATTERISTICHE

- Shield S/FTP
- Conduttore in rame nudo
- Il modello Cat6a funziona a lunghezze maggiori rispetto a un modello Cat6
- Connettore RJ45 assemblato
- Varie lunghezze disponibili

Cavo schermato Cat6a RJ45 RS PRO 1m, nero, maschio RJ45

Codice RS: 778-5165



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Da RS PRO, cavo Cat6a adatto per reti domestiche, aziendali e industriali che richiedono un collegamento Internet affidabile. Questi cavi sono di tipo LSZH (a bassa emissione di fumi e senza alogeni) in modo da soddisfare gli standard di salute e sicurezza nel caso in cui si trovasse vicino a una fonte di calore elevato

Specifiche generali

Con terminazione/senza terminazione	Con terminazione
Tipo di connettore	Maschio RJ45/ maschio RJ45
Tipo di schermatura	S/FTP
Materiale della guaina esterna	LSZH
Colore guaina	Nero
Materiale conduttore	Rame nudo
Materiale isolante	Poliiolefina
Materiale del nastro	Alluminio / poliestere
Copertura nastro	125

Specifiche elettriche

Frequenza	250MHz
------------------	--------


Specifiche meccaniche

Lunghezza	1m
Diametro esterno	6,0 +/- 0,20
Spessore guaina	0,5mm
Diametro isolatore	0,97mm +/-0.05

Calibro per filo americano	26
----------------------------	----

Omologazioni

Conformità/certificazioni	2011/65/EU e 2015/863
Standard soddisfatti	IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 (2nd edizione): 2010, TIA 568C



Construction	Value	
Conductors	AWG	26
	Size(mm)	7/0.20 +/- 0.008
	Material	Bare Copper
Insulators	Diameter (mm)	0.97+/-0.05
	Material	Polyolefin
Jacket	External O.D	6.0 +/- 0.20
	Thickness (mm)	0.5
	Material	PVC or LSZH
Tape	Material	Aluminium/Polyester
	Coverage	125