

CK4,0-ED-10,00ST AG - 压接插针

1586198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1586198>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

压接插针，触点直径: 4 mm，车削，针式插头，插针材料: 铜合金，触点表面: 镀银，接线容量: 10 mm² ... 10 mm²，AWG 8 ... 8



商业数据

订货号	1586198
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	AF7AIE
产品关键代码	AF7AIE
目录页面	页码511 (C-2-2019)
GTIN	4046356360234
单件重量 (含包装)	3.116 g
单件重量 (不含包装)	3.06 g
原产地	DE

CK4,0-ED-10,00ST AG - 压接插针

1586198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1586198>



技术数据

说明

概述	用于HC-M-02、HC-M-03、HC-M-03/04、HC-M-04、HC-Q02、HC-Q03、HC-Q04和HC-COM-Q4/2插芯
----	---

安装

组装说明	压接连接的质量遵循DIN EN 60352-2标准。
------	----------------------------

产品属性

产品类型	压接插针
系列	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
	HC-COM
型号	对应各自的针式插针
触点类型	车削

连接数据

连接方式	压接
触点类型	针式插头
连接系统	压接
导线横截面	10 mm ² ... 10 mm ²
可连接导线横截面AWG	8 ... 8
单根电线的剥线长度	18 mm (用于导线 Ø ≥ 6.4 mm) 15 mm (用于导线 Ø ≥ 4.3 mm)
柔性导线横截面	10 mm ² ... 10 mm ²
可连接导向横截面 AWG	8 ... 8

材料规格

接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀银

尺寸

机械特性	
接点直径	4 mm

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 500

CK4,0-ED-10,00ST AG - 压接插针

1586198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1586198>



环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

CK4,0-ED-10,00ST AG - 压接插针


1586198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1586198>



图纸

尺寸图



尺寸图

CK4,0-ED-10,00ST AG - 压接插针

1586198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1586198>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-10,00ST AG - 压接插针

1586198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1586198>



产品环境合规性

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn