

操作器

45-
2D36.2A20.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2D36.2...>

您的产品:



45-2D36.2A20.000
操作器

正面

正面尺寸:	Ø 60 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	银色
前挡圈材质:	金属

安装

安装类型:	面板安装
-------	------

操作

灯罩颜色:	红色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	蘑菇头
灯罩透明度:	不透明

机械特性

开关动作:	自锁
释放方式:	旋转解锁
机械寿命:	300 000 次
工作频率:	Max. 600/h
重量:	0.105 kg


环境条件

工作温度:	– 25 °C ... + 70 °C
储存温度:	– 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力:	根据 IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6


证书

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	操作器, Ø 60 mm, 蘑菇头, 发光, 红色, 塑料, 不透明, 圆形, 银色, 金属, 自锁, 旋转解锁
尺寸:	Ø 60 mm
外壳颜色:	银色
外壳材质:	金属
产品属性:	顺时针旋转解锁
提示:	根据DIN EN ISO 13850和EN 60204-1应用
接线图:	

安装开孔:



外形尺寸:

