

# DG-UKK 3-MSTB-5,08 - 端板

2770613

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2770613>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



端板，针距: 5.08 mm，宽度: 2.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色

## 商业数据

订货号	2770613
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1Z1X
产品关键代码	BE1Z1X
目录页面	页码324 (CL-2005)
GTIN	4017918067991
单件重量 (含包装)	3.092 g
单件重量 (不含包装)	3.02 g
原产地	DE

# DG-UKK 3-MSTB-5,08 - 端板

2770613

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2770613>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	端板
产品系列	DECKEL + RZ + DP
位数	1
针距	5.08 mm

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V2

### 尺寸

宽度	2.2 mm
针距	5.08 mm

# DG-UKK 3-MSTB-5,08 - 端板

2770613

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2770613>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

### ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)