

CARACTERÍSTICAS

- Carro ligero multiuso / uso general
- Montantes de aluminio
- Los estantes estriados proporcionan mayor resistencia
- Dos asas de ancho completo
- Fácil de usar y desplazar

Carro de termoplástico de 3 estantes RS Pro, 866 x 500mm, carga 200kg

Código RS 669-3752



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Carros con bandeja robustos RS Pro adecuados para la mayoría de entornos. Estos carros tienen 3 estantes y son sencillos y fáciles de poner juntos. El carro está diseñado con asas en ambos extremos de la bandeja Top Las ruedas giratorias de caucho garantizan que los carros se puedan mover fácilmente para transportar artículos. Dos de las ruedas giratorias están frenadas para mayor seguridad cuando el carro está parado.

Especificaciones

Tipo	Carretilla
Número de niveles	3
Tipo de rueda	Caucho
Características de las ruedas	Con freno, giratorio
Material del bastidor	Termoplástico
Material de la rueda	Caucho
Frenos	Sí
Aplicaciones	Uso general, almacenes, Garages, Escuelas, Catering, Industria Alimentaria, Talleres, fábricas, uso doméstico

Especificaciones mecánicas

Capacidad de carga	200kg
Diámetro de la rueda	100mm

Tamaño de carro	
Dimensión	1010mm x 513mm x 990mm
Profundidad	990mm
Anchura	513mm
Altura	1010mm

Tamaño de estante externo	
Dimensión de la plataforma	866mm x 500mm
Longitud de la plataforma	866mm
Anchura de la plataforma	500mm

Product Description	H x W x D (mm)	Shelves L x W (mm)	Capacity (kg)	RS Stock No
(Large)3 Shelves	1010 x 513 x 990	866 x 500	200	669-3752